



Pt1000 ile ORP sensör kombinasyonu, 3/4" dönüştürülebilir, PPS

Ürün Numarası:

RC1R5N

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Analog ORP sensör, içinden akışlı veya daldırma probu olarak kullanılabilir. Daha sık değişim gerektiren yüksek agresiflik düzeyine sahip prosesler için uygundur. Kolaylıkla temizlenebilir düz cam elektrot kullanılabilir.

PPS, Dönüştürülebilir Gövde Stili, 4,5 m Analog Kablo, Platin Elektrot, Sıcaklık Telafisi Yok

Düşük Fiyat-Mükemmel Performans

These combination sensors are designed for specialty applications for immersion or in-line mounting. The reference cell features a double-junction design for extended service life, and a built-in solution ground. The body is molded from chemically-resistant PPS or PVDF, and the reference junction is coaxial porous PTFE. All sensors are rated 0 to 105 °C up to 100 psig, and have integral 4.5 m (15 ft.) cables with tinned leads. The PC-series (for pH) and RCseries (for ORP) combination sensors are ideal for measuring mild and aggressive media.

Özel Elektrot Yapılandırmaları

Sensors with rugged dome electrodes, "easy-to-clean" flat glass electrodes, and even HF (hydrofluoric acid) resistant glass electrodes are available for a wide variety of process solutions.

Sıcaklık Telafisi Elemanı Seçeneği

The PC-series combination pH sensors are available with or without a Pt 1000 ohm RTD temperature element. The RC-series combination ORP sensors are supplied without a temperature element.

Çok Yönlü Montaj Tarzları

Sensors are available in three mounting styles—convertible, insertion, and sanitary.

Tam Özellikli Hach SC Dijital Kontrolörler

There are no complicated wiring or set up procedures with any Hach SC controller. Just plug in any combination of Hach digital sensors and it's ready to use—it's "plug and play." One or multiple sensors- the SC controller family allows you to receive data from up to eight Hach digital sensors in any combination using a single controller.

Teknik özellikler

Akış:	0 - 2 m/s
Basınç aralığı:	100 °C'de 6,9 bar
Çap:	33 mm
Doğruluk:	± 20 mV kalibrasyon solüsyon doğruluğu ile sınırlıdır
Garanti:	6 aylar
Gövde malzemesi:	PPS
İletim mesafesi:	maks. 1000 m HACH dijital gateway, terminasyon kutusu ve SC100 Kontrolörü ile kullanıldığında.
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 105 °C
Kablo Uzunluğu:	4.5 m çıplak ve kalaylı tellerle sonlandırılan integral koaksiyel kablo
Malzeme:	Sensör: Platin

Numune ile temasta olan malzemeler:	PPS, PTFE double junction, glass with platinum electrode, FKM/FPM O-rings
Ölçüm aralığı:	-2000 - 2000 mV
Parametre:	ORP
Prob türü:	Convertible
Sensör vidası:	0,75 " Her iki uçta NPT
Sıcaklık kompanzasyonu:	Yes
Uzunluk:	149.9 mm