



Pocket Pro ORP Test Cihazı

Ürün Numarası: 9531100
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Ölçümlerinizde Tahmine Yer Vermeyin

Hach Pocket Pro ve Pro+; yerleşik tanılama özelliği, değiştirilebilir piller ve geniş, kolay okunur LCD ekran sayesinde doğru sonuçlar sunar.

Sonuçlarda güven

Yerleşik tanılama özelliği sayesinde sensörün ne zaman kalibre edileceği veya temizleneceği konusunda tahmin faktörünü ortadan kaldırın.

Hem zaman kazanın, hem tasarruf edin

Kolay değiştirilebilir AAA piller ve kullanışlı numune kabı, bakım ve ölçüm işlemlerini kolaylaştırır

Kullanım kolaylığı

Büyük LCD ekran, kolay okunabilir özelliğe sahiptir. Yedek sensör modellerinde arkadan aydınlatma özelliği mevcuttur; böylece neredeyse her ortamda ölçüm yapılabilmesini sağlar.

Teknik özellikler

Arka ışık:	Hayır
Batarya gereksinimleri:	4 AAA
Çözünürlük:	1 mV
Doğruluk:	± 2 mV
Garanti:	24 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Kalibrasyon:	Otomatik
Kutudakiler:	İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bileklik ve hızlı başlangıç kılavuzu.
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
Numune hacmi:	7 mL
Parametre:	ORP
Range:	± 999 mV

Kutudakiler

İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bileklik ve hızlı başlangıç kılavuzu.