



TU5200, TU5300sc ve TU5400sc Lazer Türbidimetreler için RFID teknolojili 600 NTU Stablcal Kalibrasyon Viyali

Ürün Numarası:

LZY838

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Yeni ve İyileştirilmiş 400 Günlük Raf Ömrü!

Hassas, Önceden Karıştırılmış Formazin Çözeltileri

Tescilli üretim teknolojisi ile Hach, Stablcal Standartlarını bir çok konsantrasyonda ve tam olarak doğru konsantrasyonda hazırlayarak doğru türbidimetre kalibrasyonları elde edilmesini sağlar.

Formazin Birincil Standartlarına göre

Stablcal Stabilize Formazin Standartları, geleneksel Formazin birincil bulanıklık standartlarıyla aynı ışık yayan polimere sahiptir ve eşit performans sunar.

Gelişmiş Stabilitate Zaman ve Emek Tasarrufu Sağlar

Formazin birincil standartları doğrudan laboratuvarında hazırlanabilir ancak bu işlem çok fazla uğraş gerektirir ve çok zaman alır; ayrıca seyreltilmiş standartlar stabil değildir. Stablcal, Formazin'in stabilize edilmiş versiyonudur. Laboratuvarında hazırlanan standartlar için gereken zaman ve çaba olmaksızın tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.

Sonuçlarda güven

Hach, 40 yıldan uzun süre önce Formazin'i içme suyu endüstrisinde bir bulanıklık standardı olarak uygulayan ilk şirkettir. Stablcal standartları, bulanıklık ölçümünde on yıllara varan deneyime dayanır.

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)