



SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA)

Ürün Numarası:

LPV443.99.10002

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Su kalitesi testi. Çok kolaylaştırıldı.

Hach SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA), aynı testi manuel işlemlerin yarısından daha az adımla gerçekleştirir. Çok düşük hata yapma olasılığı ile çok kısa sürede sonuçlar elde edin. Eş zamanlı olarak altı parametre test edilebilir.

Daha az değişkenlik

Deneyimli kişiler tarafından yapıldığında bile değişkenliğe sebep olan manuel adımlardan kaçının. Mevcut hach metotlarındaki proses ve reaktifler kullanılırken, otomasyon ve dahili sıcaklık kontrolü ile tüm proses tutarlı ve tekrar edilebilir hale getirilir.

Kafanız daha rahat

Kolorimetrik test ve prob testi tek bir cihaz ile daha az aksesuar gerektiren bir saha setinde bir araya getirilmiştir. Toz reaktif veya cam numune hücresi kullanmaya gerek yoktur. Tüm kimyasallar ve işlemler tamamen Chemkey içerisindedir.

Daha hızlı test

Dört kolorimetrik ve iki prob ölçümünü paralel olarak gerçekleştirin ve normalde harcayacağınız zamanın %25'inde tüm testleri tamamlayın. Sahada daha fazla test yapın, ihtiyacınız olan sonuçları daha hızlı alın ve daha fazla sahayı ziyaret edin.

Chemkey teknolojisi

Chemkey reaktifleri yıllardır güvenle kullandığınız aynı kimyasalları içerir ve aynı proses adımlarını gerçekleştirir. Şimdi başka bir şeye ihtiyaç kalmayan, basit bir paketle sunuluyor. İçme suyu uygulamalarında Serbest ve Toplam Klorun raporlanması için EPA tarafından onaylanmıştır.

Teknik özellikler

Ağırlık:	1,2 kg
Arayüz:	Mini USB
Batarya gereksinimleri:	Şarj edilebilir lityum-iyon batarya paketi, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Batarya ömrü:	>200 Chemkey testi (bataryanın şarjı tam olduğunda)
Dedektör:	Silikon fotodiyot
Garanti:	24 aylar
İçerik:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
İşletme sıcaklık aralığı:	Boşaltma: 5 - 50 °C (41 to 122 °F) / maksimum 85% bağıl nem (yoğuşmasız)

Doldurma: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / maksimum 85% bağıl nem (yoğuşmasız)

Koruma sınıfı:	III
Kutudakiler:	SL1000 analizör, taşıma çantası, 1 cihaz numune kabı, 2 elektrot numune kabı, şarj edilebilir batarya, batarya şarj cihazı, el askısı, cihaz kullanım kılavuzu ve USB kablo.
Lamp Type:	Işık Yayan Diyot (LED)
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP64
Ölçüm modu:	Transmitans (%), absorbans (abs) ve konsantrasyon (Conc)
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C / maksimum %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Sertifikalar:	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, KC

Kutudakiler

SL1000 analizör, taşıma çantası, 1 cihaz numune kabı, 2 elektrot numune kabı, şarj edilebilir batarya, batarya şarj cihazı, el askısı, cihaz kullanım kılavuzu ve USB kablo.