



Polymetron 9610 sc Silika Analizörü

Ürün Numarası: 9610.KTO.S0.XXX

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Daha az bakım ve daha az duraklama

Önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu yapan güvenilir online silika analizörü. 1/2/4/6 kanallı olarak mevcuttur ve ilk çalıştırma ve 90 günlük kullanım için gerekli reaktif setini içerir.

Analizör müşteri tanımlı reaktiflerle veya en iyi doğruluk için formüle edilmiş ve hızlı ve temiz reaktif değişimi için renk kodlu kapakları olan mühürlü şişeler gibi kullanışlı özellikler ile tasarlanan hazır reaktiflerle de kullanılabilir. 90 gün boyunca her hangi bir ekleme yapılmaksızın her bir reaktiften sadece 2 litre gerekmektedir.

90 günlük sürekli çalışma

Her bir reaktiften sadece 2 litre ile analizör 90 gün boyunca her hangi bir ekleme yapılmaksızın çalışır. Bu süre daha önceki analizör versiyonlarının 2 katıdır.

Bakımda zaman kazandırır

Sektörde tek olan basınçlı reaktif dağıtım sistemi pompalarla ilgili sık bakım işlemini ortadan kaldırır.

Çalışmanın durmasını önler

Tescilli Prognosys teknoloji, uyarı LED'leri ve kolayca görünebilen bildirim ekranlarını içeren akıllı tanı sistemi ile plansız duraklamaları önlenir.

Laboratuvar ürünlerimiz ile kolayca doğrulama - ikinci bir tahmin için zaman harcanmaz

Numune verme ve alma özellikleri analizöre verilen numunenin hızla analiz edilmesini veya alınan numunenin laboratuvarında hızla doğrulanmasını sağlar.

Teknik özellikler

Ağırlık:	20 kg reaktifler ve standartlar olmadan; 36,3 kg reaktiflerle birlikte
Akış Hızı:	55 - 300 mL/min
Alarm :	Dört röle çıkışı; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri 5 A dirençli, 240 VAC maksimum
Bağlantı elemanı:	Bağlantı: 18 ila 14 AWG kablo, 18 AWG bükülü tel tavsiye edilir. Numune hattı ve numune baypas drenajı: 6 mm (¼-in.)
Boyut (Y x G x D):	Hava ile temizleme girişi: 6 mm (¼-in.) Kimyasal ve muhafaza drenajları: 9.5 mm (3/8-in.) 804 mm x 452 mm x 360 mm
Çıkış:	4 - 20 mA
Doğruluk:	0 - 500 µg/L: ±1 µg/L veya okumanın %±1'i, hangisi büyükse;

	500 - 5000 µg/L: %±5 (Hach reaktifleri ile test edilmiştir)
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Garanti:	24 aylar
Harici numune:	Harici numune alma ve dışarıya numune verme özelliği
Işık Kaynağı:	810 nm tepe dalgaboyuna sahip Sınıf 1M LED (ışık yayan diyot)
İşletme nemliliği:	5 - 95 % yoğunlaşmayan (sadece iç mekanda kullanım)
İşletme sıcaklık aralığı:	5 - 45 °C
Kanal sayısı:	1, 2, 4, 6; programlanabilir sıra
Kirlilik derecesi:	2/II
Kontrol ünitesi uyumluluğu:	SC200, SC1000
Koruma sınıfı:	I
Manuel dilleri:	English, French, Spanish, B. Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Thai, German, Italian, C. Portuguese, Czech, Danish, Dutch, Polish, Swedish, Finnish, Bulgarian, Hungarian, Romanian, Lithuanian, Russian, Turkish, Slovak, Slovenian, Croatian, Greek, Estonian
Montaj biçimi:	Duvar, panel veya masa üzeri
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP56 / NEMA 4X
Numune basıncı:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (Basınç Düzenleyici Önayarı için)
Numune sıcaklığı:	5 - 50 °C
Ölçüm aralığı:	0 - 5000 µg/L as SiO ₂
Ölçüm prensibi:	Colorimetric
Parametre:	Silica
Reaktif tüketimi:	2 L 15 dakika ölçüm zamanı ile 90 günlük reaktif
Röleler:	Dört; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri 5 A dirençli, 240 VAC maksimum
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C
Saptama limiti:	0,5 µg/L
Sertifikalar:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) KC (EN 61326-1: 2006) C-tick (EN 61326-1: 2006) cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Tekrarlanabilirlik:	± 0.5 µg/L veya ± 1 % okumanın, hangisi büyükse
Tepki süresi:	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Uygulama:	Pure water / Power