



SWAS Paneli, 3 Parametre

Ürün Numarası: LYP105.99.XXXX2
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Kolay kurulum. Güvenli çalışma.

Hach Steam and Water Analysis System (SWAS)'i gazsızlaştırılmış katyon iletkenliğini, silikayı ve sodyumu ölçer, ayrıca tesisinizin korunmasına ve durma süresinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu kapsamlı yaklaşım, buhar azaltma ünitesinin yanı sıra standart rakorlar ve G/Ç elektrik sinyalleri için önceden kurulmuş hidrolik ve elektrik bağlantıları içerir.

Güvenilir Ölçümler

Harcadığınız zamanı ve sarf ettiğiniz çabayı büyük ölçüde azaltan yeni su kalitesi izleme yöntemi. Hach Sistemi 9525sc, 5500sc silika analizörü, NA5600sc sodyum analizörü tarafından sağlanan güvenilir sonuçlar sayesinde proses durma süresi azalır.

Eksiksiz Çözüm

Her şey tek bir kaynaktan sunulur: önceden yapılandırılmış panel, servis, dijital öğrenme modülleri, tesis içinde kimyasal madde üretimi ve kalite kontrolü. Tek platform; yeni sistemlerin daha hızlı bir şekilde kullanıma alınmasını sağlayarak ürün işlemlerini öğretmek ve öğrenmek için gereken süreyi en aza indirir.

Kolay ve Güvenli Çalışma

SWAS panel sistemi kolay kurulur ve yalnızca kısa süreli yıllık bakım gerektirir. Sıcak numuneler için kapatma valfleri, soğutma suyu için emniyet valfleri, sıcak parçalar için koruma filtresi ve sertifikalı basınç testleri sayesinde güvenli çalışma.

Kompakt Panel ve Analizör Montajı

Numune alma sistemi ve analizörler, boyutu optimize edilmiş tek bir panele montedir. Verimli soğutucu tasarımı, soğutma suyu ihtiyacını azaltır, geniş bir numune basınç ve sıcaklık aralığı sağlar.

Teknik özellikler

Akış Hızı:	Gazsızlaştırılmış katyon iletkenliği için 200 mL/dk
	5500sc silika analizörü için 150 mL/dk
	NA5600sc sodyum analizörü için 90 mL/dk
	Elle alınan numune için 350 mL/dk
Basınç aralığı:	3 - 6 bar
Bulanıklık:	< 50 NTU
İzin verilen klorür aralığı:	< 25 - 180°C numune sıcaklığı için 250 mg/dk
	< 180 - 290°C numune sıcaklığı için 100 mg/dk
	< 290 - 550°C numune sıcaklığı için 25 mg/dk
	Daha yüksek konsantrasyon düzeylerinde Inconel soğutucuların kullanılması gerekir.

Kutudakiler:	Degaze Katyonik İletkenlik (DCCP), Silika ve Sodyum parametrelerini içeren SWAS Paneli
	- SWAS Paneli , Yüksek Basınç uygulamaları için tasarlanmış Numune Şartlandırma Sistemi, Hach 9525sc Spesifik, Katkonik ve Degaze Katyonik İletkenlik ve Hesaplanmış pH Analizörü , 2 Kanallı 5500sc Silika Analizörü (5500.KTO.SO.A2E), 2 Kanallı ve Oto Kalibrasyon özellikli NA5600sc Online Sodyum Analizörü (LXV526.98.2112A), yüksek performanslı Numune Soğutucu (9525.99.20CCR) ve numune şartlandırma için gerekli tüm ekipmanı içerir .
Numune basıncı:	< 345 bar
Numune sıcaklığı:	540 °C maksimum
Parametre:	Gazsızlaştırılmış katyon iletkenliği, silika, sodyum
pH Aralığı:	7 - 12 pH
Sıcaklık:	40°C'ye kadar (soğutucunun aşağı akışında basınç düşüşü: 0,3 - 0,7 bar)

Kutudakiler

Degaze Katyonik İletkenlik (DCCP), Silika ve Sodyum parametrelerini içeren SWAS Paneli- SWAS Paneli , Yüksek Basınç uygulamaları için tasarlanmış Numune Şartlandırma Sistemi, Hach 9525sc Spesifik, Katkonik ve Degaze Katyonik İletkenlik ve Hesaplanmış pH Analizörü , 2 Kanallı 5500sc Silika Analizörü (5500.KTO.SO.A2E), 2 Kanallı ve Oto Kalibrasyon özellikli NA5600sc Online Sodyum Analizörü (LXV526.98.2112A), yüksek performanslı Numune Soğutucu (9525.99.20CCR) ve numune şartlandırma için gerekli tüm ekipmanı içerir .