



Claros Konektörü Harici USB Kutusu Wi-Fi; 1 yıl

Ürün Numarası: LXZ524.99.A0012

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

En fazla iki adet Claros uyumlu sensör olmak üzere SC200 veya SC1000 cihazını MSM'ye bağlamak için gereken ekipmanı ve Servisleri içerir.

LXZ524.99.A0012, ek öğeler içeren bir KTO paketidir: CLAROS-YRLY, MSM-SENSOR-YRLY (2 Adet) ve S-XCOMM-SC4200c faturaya eklenecektir. Toplam ücret değişmeyecektir.

Her Yerden Veri Erişimi

Prosesinizi yönetmenize ve bakım açısından önleyici şekilde hareket etmenize yardımcı olması için önemli bilgilere kolayca erişin.

Her zaman. Her yerde.

Her Zaman Tek Bakışta: Ölçüm ve Sensör Sağlığı

Kolay anlaşılır, renk kodlu LED'ler ve hatalar ile uyarılar da dahil olmak üzere eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan uzaktan tanılama ile sensörünüzün sağlığından ve ölçüm sonuçlarından emin olun.

Hızlı ve Sezgisel Kullanım

Sezgisel menü seçenekleri cihazlarınızı hızlı bir şekilde kalibre etmenize olanak sağlayarak kolayca sistemlerinizi kurmanıza ve proseslerinizi optimize etmenize yardımcı olur. İnternet özellikli herhangi bir cihazı kullanarak bu işlemi istediğiniz yerden yapabilirsiniz.

Teknik özellikler

Abonelik uzunluğu:	1 year
Ağ bağlantısı:	LAN versiyon: İki Ethernet konektörü (10/100 MB/sn), anahtar işlevi, M12 dişi D-kodlama konektörü. Hücresel versiyon: SIM kart tutucu (3G/4G).
Ağırlık:	Bağlantı türü, kontrol cihazı yapılandırmasına bağlıdır. 1,7 kg (yalnızca kontrol cihazı, modülsüz)
Analog çıkış fonksiyon modu:	Doğrusal, PID
Boyutlar:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 inç)
Cellular:	w/ External USB Box Wi-Fi
Çıkış:	Her bir analog çıkış modülünde beş adet 4-20 mA analog çıkış
Ekran:	Yok
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC

Garanti:	24 aylar
İletişim Kabiliyeti:	Profibus DPV1 card
İşletme sıcaklık aralığı:	LAN versiyon: -20 - 60°C Hücresel versiyon: -20 - 55°C
Kanal girişleri:	½ inç NPT kablo borusu
Kirlilik derecesi:	2
Koruma sınıfı:	I, koruyucu topraklamaya bağlı
Kurulum kategorisi:	Kategori II
Kutudakiler:	LXV524.99.040A0 SC4200c Claros Konektörü, LAN + Harici USB kutusu (WiFi ve Verizon modemler için), fişsiz LXZ524.99.00046 SC200 için Uzaktan servis konektörü LZY472-01 USB Ethernet Adaptörü LZY997 Wi-Fi USB LXZ524.99.00016 USB Kutusu CLAROS-YRLY Claros Temel Ücret (1 yıllık) MSM-SENSOR-YRLY MSM Sensör Aboneliği (1 yıllık) MSM-SENSOR-YRLY MSM Sensör Aboneliği (1 yıllık) S-XCOMM-SC4200c Servis Devreye Alma Bedeli
Malzeme:	Polikarbonat, alüminyum (toz boya kaplı), paslanmaz çelik
Manuel dilleri:	Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Montaj biçimi:	Duvar, Direk veya Pano Montajı
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	NEMA 4X/IP66, paslanmaya dayanıklı kaplama ile metal muhafaza
Ölçümler:	İki cihaz dijital SC konnektörü
Röle: İşletim modu:	Birincil veya ikincil ölçüm, hesaplanmış değer (yalnızca çift kanal) veya zamanlayıcı
Röleler:	Yüksek gerilim: İki röle (SPDT) Azami anahtarlama gerilimi: 250 VAC Azami anahtarlama akımı: 5 A (sadece dirençli yük) Azami anahtarlama gücü: 1250 VA, 125 W (sadece dirençli yük) Kablo kalibresi: 0,75 ila 2,5 mm ² (18 ila 12 AWG) Düşük gerilim: Her bir düşük gerilim röle modülünde dört röle
Saklama koşulları:	-20 - 70°C, %0 - 95 bağıl nem, yoğuşmasız
Tanım:	Sensör, mikro işlemci kontrollü ve menü ile yönetilen kontrol cihazı ile çalıştırılır.
USB girişi:	Veri indirme ve yazılım yükleme için kullanılır. Kontrol cihazı, bağlı her sensör için yaklaşık 20.000 veri noktası kaydeder.
Uygunluk sertifikasyonları:	CE onaylı (tüm sensör tipleriyle). ETL'nin UL ve CSA güvenlik standartlarına göre genel konumlarda kullanım için listelenmiştir (tüm sensör tipleriyle birlikte).

	AC gücüyle çalışan belirli modeller, Underwriters Laboratories tarafından UL ve CSA güvenlik standartlarına göre genel güvenlik konumlarında kullanım için listelenmiştir (tüm sensör tipleriyle birlikte).
Uyumlu ağ teknolojileri:	GSM 3G/4G (ör. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone vb.)
	CDMA (ör. Verizon)
Uyumlu Cihazlar:	Amonyum: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organik Maddeler: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	İletkenlik: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Çözülmüş Oksijen: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klor dioksit: 9187sc
	Askıda Katı Madde: Solitax sc, TSS sc
	Çamur Seviyesi: Sonatax sc
	Bulanıklık: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Yükseklik:	2000 m maksimum

Kutudakiler

LXV524.99.040A0 SC4200c Claros Konektörü, LAN + Harici USB kutusu (WiFi ve Verizon modemler için), fişsizLXZ524.99.00046 SC200 için Uzaktan servis konektörüLZY472-01 USB Ethernet AdaptörüLZY997 Wi-Fi USBLXZ524.99.00016 USB KutusuCLAROS-YRLY Claros Temel Ücret (1 yıllık)MSM-SENSOR-YRLY MSM Sensör Aboneliği (1 yıllık)MSM-SENSOR-YRLY MSM Sensör Aboneliği (1 yıllık)S-XCOMM-SC4200c Servis Devreye Alma Bedeli