



SC sensörleri için dijital uzatma kablosu, 0,35m

Ürün Numarası:

LZX847

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Çap:	6.8 mm ± 0.3 mm
Dalga direnci:	ca. 90 Ω 1 kHz'da, AWG 26 çift
İşletme sıcaklık aralığı:	- 80 °C Sabit Kurulum
İzolasyon direnci:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C
Kablo kodlama:	AWG 22: kahverengi (+12V DC) Siyah (ortak devre) AWG 26: beyaz (veri -) mavi (veri +)
Kablo rezistansı:	maks. 106 Ω/km 20°C'de AWG 22 (döngü)
Kablo Uzunluğu:	0.35 m
Koruma:	Cu örgü, kalaylanmış
Malzeme:	CU: AWG 22 - 19×0,15mm AWG 26 - 18×0,10mm
Minimal bend radius:	7,5 x dış çap, esnek kurulum
Minimal bend radius 2:	5 x dış çap, sabit kurulum
Normal voltaj:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS koruyucu
Shield attenuation:	≥ 55 dB

Test voltaji:

1200 V Vrms tel/tel