



Digital extension cable, 50m

Ürün Numarası: **LZX853**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**

Teknik özellikler

Çap:	6.8 mm ± 0.3 mm
Dalga direnci:	ca. 90 Ω at 1 kHz, AWG 26 pairs
İşletme sıcaklık aralığı:	- 80 °C Fixed Installation
İzolasyon direnci:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C
Kablo kodlama:	AWG 22: brown (+12 V DC) Black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +)
Kablo rezistansı:	max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop)
Kablo Uzunluğu:	50 m
Koruma:	Cu- netting, tinned
Malzeme:	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Normal voltaj:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Test voltajı:	750 V Vrms

wire/shield