



Sağlam Titanyum hücreli Sension+ EC5 Portatif İletkenlik Seti Sağlam Titanyum hücreli Sension+ EC5 Taşınabilir İletkenlik Seti

Ürün Numarası:

LPV3562.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Eksiksiz portatif ölçüm sistemi.

Sağlam titanyum iletkenlik ve sıcaklık hücreli portatif ölçüm cihazı. Zorlu ortam ölçümleri için.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Basit ve Hızlı Ölçümler

Kirli ve viskoz numuneler gibi zorlu şartlarda iletkenlik ölçümleri için son derece sağlam, hızlı sonuç veren Titanyum hücre. Kirli ve viskoz numuneler gibi zorlu şartlarda iletkenlik ölçümleri için son derece sağlam, hızlı sonuç veren Titanyum hücre.

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	2,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-

Diller:	-
Doğruluk:	Tuzluluk: $\leq 0,5$ % (± 1 basamak)
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	≤ 0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 μ S/cm - 50 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	lineer
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	EC5
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Direnç, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	5062 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 číslice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	Yes
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
Tuzluluk ölçüm aralığı:	5,85 - 311 g/L
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-