



pH, ORP ve İletkenlik için Sension+ MM150 Portatif Multimetre Seti pH, ORP ve İletkenlik için Sension+ MM150 Taşınabilir Multimetre Seti

Ürün Numarası:

LPV4048.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Multi parametre sistemi, eşzamanlı ölçüm

Set multi metreyi, pH, ORP, iletkenlik ve sıcaklık için 5048 multi sensörü, saha çantasını ve aksesuarları içerir.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Basit ve Hızlı Ölçümler

Tek bir prob, eş zamanlı olarak pH, ORP, İletkenlik ve Sıcaklık ölçümü sunar. Tek bir prob, eş zamanlı olarak pH, ORP, İletkenlik ve Sıcaklık ölçümü sunar.

Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi.

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Elektrik ve Soğutma ve genel sulu numuneler için idealdir. Enerji&Soğutma ve genel sulu numuneler için idealdir.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	ORP: 1 mV

Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	Tuzluluk: $\leq (\pm 1 \text{ basamak})$
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	pH, ORP, İletkenlik, Sıcaklık
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-8
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	$\leq 0.5 \%$ ($\pm 1 \text{ basamak}$) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 $\mu\text{S/cm}$ - 30 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	Linear
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	MM150
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Ölçüm aralığı:	$\pm 1999 \text{ mV}$
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.11
Parametre:	pH, mV, ORP/Redoks, İletkenlik, TDS, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	$\leq 0,02 \text{ pH}$ ($\pm 1 \text{ basamak}$)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 pH 19.99 pH
Problar dahildir?:	5048 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 $^{\circ}\text{C}$ (± 1 $^{\circ}\text{C}$ slice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 $^{\circ}\text{C}$ (-4.0 - 302.0 $^{\circ}\text{F}$)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	Yes
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-