



## Sension+ MM156 Portatif Multimetre pH, İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen için

Ürün Numarası:

LPV4030.98.0002

**ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN**

Bu ürün artık mevcut değil.

### Multi parametre sistem, eşzamanlı ölçüm

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

### Zaman ve paradan tasarruf

MM150 multimetre, tek bir proba (prob dahil değildir) eş zamanlı pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen ve Sıcaklık ölçümü sunar.

### Sahada daha kolay kullanım, hızlı ölçüm

### Kolay ve hızlı ölçümler

### IP67 koruma

### Teknik özellikler

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AC ve USB kullanım:              | Hayır                                                                         |
| Ağırlık:                         | 0,3 kg                                                                        |
| Arayüz dilleri:                  | Simge bazlı, dil bilmek gerekmez                                              |
| Arka ışık:                       | Dahil                                                                         |
| Barometrik basınç ölçümü:        | Manual introduction                                                           |
| Basınç kompanzasyonu:            | -                                                                             |
| Batarya gereksinimleri:          | 3 AA                                                                          |
| Boyut (Y x G x D):               | 38 mm x 74 mm x 186 mm                                                        |
| Çevresel koşullar: Bağıl nem:    | < 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)                                              |
| Çevresel koşullar: Sıcaklık:     | 0 - 50 °C (32 - 122 °F)                                                       |
| Çıkış:                           | -                                                                             |
| ÇO çözünürlüğü:                  | 0.01 mg/L ölçüm aralığına bağlı                                               |
| ÇO ölçüm aralığı:                | 0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)                                 |
| ÇO sensör kalibrasyonu:          | 1 - 2 nokta, doymuş hava, 0% ÇO, kalibrasyon aparatı set ile birlikte verilir |
| Çözünürlük:                      | EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range                                   |
| Dahili sonuç saklama kapasitesi: | -                                                                             |
| Diller:                          | -                                                                             |
| Doğruluk:                        | -                                                                             |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran:                                  | Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD                                                                                                                                                                           |
| Ekran Tipi:                             | 128 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm                                                                                                                                                                                  |
| Eşzamanlı ölçümler:                     | pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık                                                                                                                                                                        |
| Garanti:                                | 36 aylar                                                                                                                                                                                                          |
| Girişler:                               | MP-8                                                                                                                                                                                                              |
| GLP özellikleri:                        | -                                                                                                                                                                                                                 |
| İletkenlik çözünürlüğü:                 | Ölçüm aralığına bağlı                                                                                                                                                                                             |
| İletkenlik doğruluğu:                   | $\leq 0.5 \%$ ( $\pm 1$ basamak) ölçüm aralığının                                                                                                                                                                 |
| İletkenlik ölçüm aralığı:               | 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 30 $\text{mS}/\text{cm}$ (prob aralığı)                                                                                                                                               |
| İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi: | -                                                                                                                                                                                                                 |
| İşletme arayüzü:                        | Tuş takımı                                                                                                                                                                                                        |
| Kalibrasyon eğrileri ekranı:            | Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir                                                                                                                                                                         |
| Kit?:                                   | Hayır                                                                                                                                                                                                             |
| Manuel dilleri:                         | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili |
| Masaüstü:                               | No                                                                                                                                                                                                                |
| Model:                                  | MM156                                                                                                                                                                                                             |
| Muhafaza IP sınıfı:                     | IP67                                                                                                                                                                                                              |
| mV çözünürlüğü:                         | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Ölçüm aralığı:                          | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Ölçüm metodu:                           | Auto stabilisation, continuous                                                                                                                                                                                    |
| Otomatik tampon tanıma:                 | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01                                                                                                                                                                                  |
| Parametre:                              | pH, İletkenlik, Tuzluluk, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık                                                                                                                                                              |
| PC veri aktarım yazılımı:               | -                                                                                                                                                                                                                 |
| pH Çözünürlüğü:                         | 0.01 pH                                                                                                                                                                                                           |
| pH Doğruluğu:                           | $\leq 0,02$ pH ( $\pm 1$ basamak)                                                                                                                                                                                 |
| pH Elektrodu kalibrasyonu:              | 1 - 3 noktalı kalibrasyon                                                                                                                                                                                         |
| pH Ölçümü:                              | -2 - 19,99 pH                                                                                                                                                                                                     |
| Problar dahildir?:                      | No                                                                                                                                                                                                                |
| Sıcaklık çözünürlüğü:                   | 0,1 °C                                                                                                                                                                                                            |
| Sıcaklık doğruluğu:                     | 0,2 °C ( $\pm 1$ basamak)                                                                                                                                                                                         |
| Sıcaklık kompanzasyonu:                 | Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile                                                                                                                                                                        |
| Sıcaklık ölçüm aralığı:                 | -20.0 - 150.0 °C<br><br>(-4.0 - 302.0 °F)                                                                                                                                                                         |
| Stabil okumada iletkenlik ölçümü:       | Yes                                                                                                                                                                                                               |
| Su Rezistansı:                          | IP67                                                                                                                                                                                                              |
| TDS ölçüm aralığı:                      | 0 mg/L - 500 g/L                                                                                                                                                                                                  |
| Tuzluluk çözünürlüğü:                   | Ölçüm aralığına bağlı                                                                                                                                                                                             |
| Tuzluluk ölçüm aralığı:                 | 0.0 - 1999 mg/L<br><br>2.0 - 50.0 g/L NaCl                                                                                                                                                                        |
| Uygunluk sertifikasyonları:             | CE.WEEE                                                                                                                                                                                                           |
| Yükseklik:                              | -                                                                                                                                                                                                                 |