



Polymetron 8362 Ultra saf pH Sensörleri

Ürün Numarası:

6178002

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Entegrasyonu kolay. İşletmesi kolay.

Su analizi için toplam çözüm sistemi şimdi enerji endüstrisi için de dizayn edildi. Uygulamaya özel çözümler için geniş ürün seçenekleri birlikte çalıştırılmaktadır. Bütünleyici yaklaşım size dizayn, kurulum, eğitim, bakım ve işletim için zaman kazandırır.

Kompakt sensör ile buhar hattı numune panel dizaynı önemli yer kazandırır.

Kendinden basınçlı elektrodlar ve platinyum RTD sıcaklık sensörü ile doğruluk garantilenmiştir.

Kendinden basınçlı elektrodlar çalışmaya hazırdır ve hemen hemen hiç bakım gerektirmez.

Daha az karmaşık problemler ile genel kaymalarda azalma sağlanmıştır.

Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kompakt dizaynı sayesinde sıkıntı yaratmaz.

Teknik özellikler

Ağırlık:	3,6 kg
Akış hızı:	100 to 300 mL/min
Boyut (Y x G x D):	305 mm x 384 mm x 166 mm
Garanti:	24 aylar
İçerik:	pH veya ORP sensörü ile 316 paslanmaz çelik arka panel, akışmetre, ve bağlantı kutusu Sıcaklık probu: Pt100
İşletme koşulları:	4 bar maximum at 25 °C
İşletme nemliliği:	0 - 100 % yoğuşmasız
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 60 °C
Kablo Uzunluğu:	7.7 m (25 ft.), dahil
Ölçüm aralığı:	2 - 12 pH 0 ila 80°C'de (32 ila 176°F)
Parametre:	pH
pH Accuracy:	± 0,01 pH
pH Doğruluğu:	± 0,05 pH 25°C'de 1 µS/cm'den büyükken (sabit akışta)
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,1°C arasında 0 - 80 °C
Sıcaklık sensörü:	Pt100

Tekrarlanabilirlik:

0.01 pH 25°C'de (sürekli akış)