



3725 sc Dijital temaslı iletkenlik sensörü, PP, dönüştürülebilir

Ürün Numarası: **D3725E2T.99**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

6 m kablolu ve SC kontrolörü için 1 m bağlantı kablosuna sahip dijital ağ geçidi ve analog sensörü içeren daldırma veya akış tipi sensör

Yüksek oranda kontamine olmuş sıvılar için

Fabrika ayarlı

Farklı malzemeler ve montaj kitleri olarak bulunabilir

Teknik özellikler

Akış:	Maks. 3 m/s
Basınç aralığı:	6,9 bar 100 °C'de
Body Material:	Polypropylene
Daldırma derinliği:	79.2 mm
Garanti:	24 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	-10 - 100 °C (Sensör - gövde malzemesine göre sınırlı)
Kablo Uzunluğu:	6 m fixed cable + 1 m digital cable
Kutudakiler:	Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual
Malzeme:	Polipropilen (PP)
Montaj biçimi:	Convertible
Numune ile temasta olan malzemeler:	Polipropilen
Ölçüm aralığı:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Önemli notlar:	6 m sabit kablo, AD ağ geçidi ve 1 m dijital kablo ile 3725E2T analog sensörden oluşur.
Sensör türü:	Digital
Sıcaklık sensörü:	Pt1000 RTD
Uzunluk:	127 mm

Kutudakiler

Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Gerekli Aksesuarlar

- SC1000 Ekran Modülü (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, AB tipi fiş (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 1 dijital Sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital Sensör, 24 VDC, fişsiz (Item LXV525.99Z11551)