



Pocket Kolorimetre II Kolorimetre 500 nm

Ürün Numarası: 5870050

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.

Boyutu küçük, su geçirmeme özelliği büyük

Dayanıklı ve güvenilir, dalga boyuna özel fotometre. Kullanıcı tarafından programlanabilir. Taşıma çantasında piller, küvetler ve çalıştırma talimatları yer alır.

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

Basit: tüm işlemlere yalnızca dört tuşla erişilebilir

Güç: maksimum 2000 test için pille çalıştırma

Ekrandaki ışıklandırma ve büyük figürler sayesinde zorlu koşullar altında bile net okumalar

Şebeke bağlantısı olmadan güvenilir sonuçlar

Hafif ve dayanıklı

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,23 kg
Boyut (Y x G x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Dalga Boyu:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Dalga boyu doğruluğu:	Sabit dalga boyu ± 2 nm modele göre değişir
Dedektör:	Silikon dedektör
Ekran:	LCD, arka ışıklı
Kutudakiler:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Lamp Type:	Işık Yayan Diyot (LED)
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67 (batarya bölmesi hariç)
Numune hücresi yol uzunluğu:	1 cm 25 mm
Parametre:	Wavelength specific, 500 nm
Test sayısı:	Up to 18
Uygunluk sertifikasyonları:	European CE mark

Kutudakiler

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.