



## Değiştirilebilir Sensörlü Pocket Pro+ pH Test Cihazı

Ürün Numarası:

9532000

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

### Ölçümлерinizde Tahmine Yer Vermeyin

Hach Pocket Pro ve Pro+ doğru sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Dahili performans tanılama sistemleri ile desteklendiğinden asla sensörün temizlik ve kalibrasyon zamanını düşünmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca sahada kullanıma uygun değiştirilebilir piller ve büyük, kolay okunan bir LCD ekran da size sunulur.

### Sonuçlarda Güvenilirlik

pH test cihazları için kolay kalibrasyon adımları ve yerleşik tanılama özelliği sayesinde sensör kalibrasyonunda tahmin faktörü ortadan kalkar ve cihazın en iyi durumda kalması sağlanır.

### Hem Zaman Kazanın, Hem Tasarruf Edin

Kolay değiştirilebilir AAA piller ve kullanışlı numune kabı, bakım ve ölçüm işlemlerini kolaylaştırır.

### Kullanım Kolaylığı

Büyük LCD ekran, kolay okunabilir özelliğe sahiptir. Pocket Pro+ modellerinde arkadan aydınlatma özelliği mevcuttur; böylece her türlü ışık koşullarında ölçüm yapılabilmesini sağlar.

### Teknik özellikler

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Arka ışık:                | Evet                                                                           |
| Batarya gereksinimleri:   | 4 AAA                                                                          |
| Çözünürlük:               | 0,01 pH                                                                        |
| Doğruluk:                 | ± 0,02 pH                                                                      |
| Garanti:                  | 24 aylar                                                                       |
| Güç Kaynağı:              | Bataryalar (Batarya Gereksinimine bakın)                                       |
| İşletme sıcaklık aralığı: | 0 - 50°C                                                                       |
| Kutudakiler:              | İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bilekli ve hızlı başlangıç kılavuzu. |
| Manuel dilleri:           | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca                           |
| Muhafaza IP sınıfı:       | IP67                                                                           |
| Numune hacmi:             | 9 mL                                                                           |
| Parametre:                | pH, Sıcaklık                                                                   |
| Range:                    | 0,00 - 14,00 pH                                                                |

## Kutudakiler

İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bilekli ve hızlı başlangıç kılavuzu.