



pH/İletkenlik/TDS/Tuzluluk için Yedek Sensörlü Pocket Pro+ Multi 2 Test Cihazı

Ürün Numarası: 9532800
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Ölçümleminizde Tahmine Yer Vermeyin

Hach Pocket Pro ve Pro+ doğru sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Dahili performans tanılama sistemleri ile desteklendiğinden asla sensörün temizlik ve kalibrasyon zamanını düşünmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca sahada kullanıma uygun değiştirilebilir piller ve büyük, kolay okunan bir LCD ekran da size sunulur.

Sonuçlarda güven

Yerleşik tanılama özelliği sayesinde sensörün ne zaman kalibre edileceği veya temizleneceği konusunda tahmin faktörünü ortadan kaldırın.

Hem zaman kazanın, hem tasarruf edin

Kolay değiştirilebilir AAA piller ve kullanışlı numune kabı, bakım ve ölçüm işlemlerini kolaylaştırır

Kullanım kolaylığı

Büyük LCD ekran, kolay okunabilir özelliğe sahiptir. Yedek sensör modellerinde arkadan aydınlatma özelliği mevcuttur; böylece neredeyse her ortamda ölçüm yapılabilmesini sağlar.

Teknik özellikler

Arka ışık:	Evet
Batarya gereksinimleri:	4 AAA
Çözünürlük:	TDS: 0,0 - 99,9 ppm aralığında 0,1 ppm; 100 - 999 ppm aralığında 1 ppm; 0,00 - 10,00 ppt aralığında 0,01 ppt
Doğruluk:	Tuzl.: $\pm 1\%$
Garanti:	24 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Kutudakiler:	İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bilekli ve hızlı başlangıç kılavuzu.
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
Numune hacmi:	9 mL
Parametre:	pH, İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Sıcaklık
Range:	TDS: Otomatik aralık seçimi (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ppt)
TDS faktörü:	Ayarlanabilir; varsayılan 0,71

Kutudakiler

İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bilekli ve hızlı başlangıç kılavuzu.