



Intellical PHC101 Saha Tipi Düşük Bakım İhtiyaçlı Jel Dolgulu pH Elektrotu, 5 m Kablo

Ürün Numarası: PHC10105
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
1 hafta içinde teslimat

Akıllı HQD Intellical Probu

Intellical PHC101, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital kombine pH elektrotudur. Yeniden doldurulamayan jel dolgulu tek açık referans bağlantı noktası sayesinde PHC101'in az bakıma ihtiyacı vardır. Bu Dayanıklı PHC101 modeli, kolay dış kullanım için probun uygun ağırlıkta olmasını sağlayan paslanmaz çelik gövdeyle üretilmiştir, pH algılama kısmı bir kılıf tarafından korunmaktadır ve bağlantı, üzerine derinlik işaretleyicileri (opsiyonel aksesuarlar) takabileceğiniz güçlü ve görünür sarı renkli bir kabloyla sağlanır. Bu özellikler sayesinde dayanıklı PHC101 modelleri özellikle sahada kullanıma uygundur. Dayanıklı PHC101; 5, 10, 15 veya 30 metrelik kablo ile sunulur. Dayanıklı PHC101; her çeşit dış ortamda; yüzey ve yeraltı sularında, havuzlarda, göllerde, denizde, atık su tesisinde, su kaynaklarında, su kalitesi için içme suyu deposunda, çevresel proseslerde ve arıtma proseslerinde pH ölçmek için idealdir.

Dayanıklı Intellical dijital problar en zorlu çevre koşullarında güvenilir testler sağlayabilir

Paslanmaz çelik gövde, polimer sensör kılıfı ve güçlendirilmiş, çelik kaplamalı kablolar sahanın her yerinde yapılan ölçümlerde probu korur.

Intellical dijital problar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical dijital problar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Dayanıklı Intellical dijital problar, 30 metre derinliğe kadar su geçirmez (IP67 sınıfı)

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,9 kg
Bağlantı Noktası:	Açık Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	5 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Dayanıklı Intellical PHC101 pH elektrotu ile saklama kapağı, 5 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	2 - 14 pH
Önemli özellik:	Çift bağlantı noktalı referans

Parametre:	pH
Prob türü:	Dayanıklı
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor/ Paslanmaz Çelik
Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Sodium (Alkalinity) error:	pH 14'te 1 M NaOH'de 0,3 pH
Su Rezistansı:	IP67, 30 metre derinlikte 24 saate kadar su geçirmez
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 20
Ürün Kiti:	Model: PHC101
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	Clean & Dirty Samples
Uzunluk:	223 mm
Yöntem Türü:	Saha: Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı

Kutudakiler

Dayanıklı Intellical PHC101 pH elektrotu ile saklama kapağı, 5 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.