



Sension+ EC5 Portatif İletkenlik Ölçüm Cihazı Sension+ EC5 Taşınabilir İletkenlik Ölçüm Cihazı

Ürün Numarası:

LPV3500.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Elektrotsuz ve aksesuarsız temel cihaz.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Basit ve Hızlı Ölçümler

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	No
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇÖ çözünürlüğü:	-
ÇÖ ölçüm aralığı:	-
ÇÖ sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	TDS: 1mg/L - 1g/L ölçüm aralığına bağlı
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-

Diller:	-
Doğruluk:	Tuzluluk: $\leq 0,5$ % (± 1 basamak)
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	130 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	≤ 0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 μ S/cm - 200 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	lineer
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	EC5
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Direnç, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	0,2 μ S/cm
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
Tuzluluk ölçüm aralığı:	5,85 - 311 g/L
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-