



Hafızalı Ölçüm Cihazı ve Sension+ EC5 DL Portatif İletkenlik Ölçüm Cihazı Sension+ EC5 DL Taşınabilir İletkenlik Ölçüm Cihazı, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV3500DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

USB donanımı, PC yazılımı ve veri kaydetme özelliği olan iletkenlik ölçüm cihazı.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Hızlı iletkenlik ölçümleri Hızlı iletkenlik ölçümleri

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	USB'ye kablosuz
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	TDS: 1mg/L - 1g/L ölçüm aralığına bağlı
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç
Diller:	-
Doğruluk:	-

Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - 200 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	lineer
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	EC5 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Aralıklı, oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	İletkenlik, TDS, Tuzluluk, Direnç, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 çislice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	PT1000 entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Tuzluluk ölçüm aralığı:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Yükseklik:	-