



Sağlam Titanyum hücreli Sension+ EC5 DL Portatif İletkenlik Seti Sağlam Titanyum hücreli Sension+ EC5 DL Taşınabilir İletkenlik Seti

Ürün Numarası:

LPV3562DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

Veri kaydetme özelliği olan iletkenlik saha seti. Portatif ölçüm cihazı, USB donanımı, PC yazılımı, zorlu ortam uygulamaları için 5062 titanyum iletkenlik ve sıcaklık hücresi, saha çantası ve standartları içerir.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi.

Kirli ve viskoz numuneler gibi zorlu şartlarda iletkenlik ölçümleri için son derece sağlam, hızlı sonuç veren Titanyum hücre. Kirli ve viskoz numuneler gibi zorlu şartlarda iletkenlik ölçümleri için son derece sağlam, hızlı sonuç veren Titanyum hücre.

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağlı nem:	80 % bağlı nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	Wireless to USB
ÇÖ çözünürlüğü:	-
ÇÖ ölçüm aralığı:	-
ÇÖ sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç

Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 μ S/cm - 50 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	lineer
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	EC5 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	5062 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 číslice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	PT1000 entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	Yes
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Tuzluluk ölçüm aralığı:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval

Yükseklik: -