



Sension+ PH1 Portatif pH Metre Sension+ PH1 Taşınabilir pH Metre

Ürün Numarası:

LPV2500.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Elektrotsuz ve aksesuarsız temel cihaz.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Basit ve Hızlı Ölçümler

Maksimum kolaylık Maksimum kolaylık

Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım. Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım.

Sahada kullanım için tasarlanmıştır Sahada kullanım için tasarlanmıştır

IP67 korumalıdır. IP67 korumalıdır.

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	No
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇÖ çözünürlüğü:	-
ÇÖ ölçüm aralığı:	-
ÇÖ sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	0,1 mV (±199,9 mV aralığı)

Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	pH, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	pH1
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV 0 - 200 mV aralığında, kalanı için 1 mV
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.00
Parametre:	pH, mV, ORP/Redoks, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 - 19,99 pH
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-