



Hafızalı Ölçüm Cihazı ve Sension+ PH1 DL portatif pH Metre Sension+ PH1 DL Taşınabilir pH Metre, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV2500DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Hach Sension+ DL: Test ve veri işlemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır Hach Sension+ DL: Test ve veri işlemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır

USB donanımı, PC yazılımı ve veri kaydetme özelliği olan pH ölçüm cihazı.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Olabildiğince hızlı ve basit veri işleme. Olabildiğince hızlı ve basit veri işleme.

Aralıklı ölçümlerde, 500 Veri noktası hafızası ve bilgisayara kablosuz Veri aktarımı. Aralıklı ölçümlerde, 500 Veri noktası hafızası ve bilgisayara kablosuz Veri aktarımı.

Hızlı pH ölçümleri Hızlı pH ölçümleri

Uygulamanıza özel teklifler sunan hızlı sonuç veren elektrot portföyü. Uygulamanıza özel çözümler sunan hızlı sonuç veren elektrot portföyü.

Maksimum kolaylık Maksimum kolaylık

Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım. Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım.

Sahada kullanım için tasarlanmıştır Sahada kullanım için tasarlanmıştır

IP67 korumalıdır. IP67 korumalıdır.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	USB'ye kablosuz
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-

Çözünürlük:	0,1 mV (±199.9 mV aralığı)
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	133 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	pH, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveçce, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	pH1 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV 0 - 200 mV aralığında, kalanı için 1 mV
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Aralıklı, oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Parametre:	pH, mV, ORP/Redoks, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 0 s 19.99 pH
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 çislice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık sensörü ile veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE; RTTE direktifi NB görüş bildirimine bakın

Yükseklik: -