



Genel kullanım için Hafızalı Ölçüm Cihazı ve Sension+ PH1 DL Portatif pH Seti Genel kullanım için Sension+ PH1 DL Taşınabilir pH Seti, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV2550TDL.98.2

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

Veri kaydetme özelliği olan pH saha seti. Portatif ölçüm cihazı, USB donanımı, PC yazılımı, genel sulu uygulamalar için 5050T pH ve sıcaklık elektrodu, saha çantası ve standartları içerir.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi.

İçme suyu ve genel sulu numuneler için hızlı sonuç veren elektrot. İçme suyu ve genel sulu numuneler için hızlı sonuç veren elektrot.

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir.

Sension+ portatif setlerde ölçüm cihazı, prob, taşıma çantası ve tüm gerekli aksesuarlar bulunur. Sension+ taşınabilir setlerde ölçüm cihazı, prob, taşıma çantası ve tüm gerekli aksesuarlar bulunur.

Sension+ setler üstün sahada kullanılabilme özelliği sunar Sension+ setler üstün sahada kullanılabilme özelliği sunar

Sension+ taşıma çantaları eksiksiz, portatif bir laboratuvar işlevi görür.

Vidalı kalibrasyon tüpleri ve prob saklama tüpleri sahada kullanımı kolaylaştırır. Sension+ taşıma çantaları eksiksiz, taşınabilir bir laboratuvar işlevi görür.

Vidalı kalibrasyon tüpleri ve prob saklama tüpleri sahada kullanımı kolaylaştırır.

Sahada kullanım için tasarlanmıştır Sahada kullanım için tasarlanmıştır

IP67 korumalıdır. IP67 korumalıdır.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)

Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	Wireless to USB
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	0.1 mV (±199.9 mV range)
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	pH, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	pH1 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (kalanı için)
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Parametre:	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 0 s 19.99 pH
Problar dahildir?:	5050T Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 çislice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	PT1000 entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-

Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Yükseklik:	-