



Sension+ DO6 Portatif Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı

Sension+ DO6 Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı

Ürün Numarası:

LPV4500.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Elektrotsuz ve aksesuarsız temel cihaz.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Hızlı DO ölçümleri Hızlı ÇO ölçümleri

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	No
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	Manuel giriş
Basınç kompanzasyonu:	Manuel giriş
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	0.01 mg/L Ölçüm aralığına bağlı
ÇO ölçüm aralığı:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
ÇO sensör kalibrasyonu:	1 - 2 nokta, doygun hava, 0% ÇO

Çözünürlük:	-
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	132 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	Dissolved Oxygen, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	DO6
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu or tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-