



Hafızalı Ölçüm Cihazı ve Sension+ DO6 DL Portatif Çözünmüş Oksijen Seti Sension+ DO6 DL Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Seti, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV4552DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

Veri kaydetme özelliği olan Çözünmüş Oksijen saha seti. Portatif ÇO ölçüm cihazı, USB donanımı, PC yazılımı, 5130 polarografik ÇO probu, saha çantası ve aksesuarları içerir. Genel sulu uygulamalar için.

Hepsi bir arada sistem ile ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay. Gelişmiş Çözünmüş Oksijen saha seti, genel su kalitesi testlerini sahada hızlı ve basit bir hale getiren hepsi bir arada, portatif bir laboratuvardır. Saha seti bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi.

Çözünmüş oksijen ölçümleri için hızlı sonuç veren Polarografik prob. Çözünmüş oksijen ölçümleri için hızlı sonuç veren Polarografik prob.

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	Manuel giriş
Basınç kompanzasyonu:	Manuel giriş
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	Wireless to USB
ÇO çözünürlüğü:	0.01 mg/L Ölçüm aralığına bağlı
ÇO ölçüm aralığı:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
ÇO sensör kalibrasyonu:	1 - 2 nokta, doymuş hava, 0% ÇO, kalibrasyon aparatı set ile birlikte verilir
Çözünürlük:	-
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç

Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	Dissolved Oxygen, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	DO6 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Interval, Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	5130 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 číslice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	NTC entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Yükseklik:	-