



Hafızalı Ölçüm Cihazı ve Sension+ DO6 DL Portatif Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı Sension+ DO6 DL Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçüm Cihazı, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV4500DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

USB donanımı, PC yazılımı ve veri kaydetme özelliği olan çözünmüş oksijen ölçüm cihazı, elektrotlar ve aksesuarlar olmadan.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Hızlı DO ölçümleri Hızlı ÇO ölçümleri

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	Manuel giriş
Basınç kompanzasyonu:	Manuel giriş
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	USB'ye kablosuz
ÇO çözünürlüğü:	0.01 mg/L Ölçüm aralığına bağlı
ÇO ölçüm aralığı:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
ÇO sensör kalibrasyonu:	1 - 2 nokta, doymuş hava, 0% ÇO, kalibrasyon aparatı set ile birlikte verilir
Çözünürlük:	-
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç
Diller:	-

Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	134 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	Dissolved Oxygen, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveçce, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	DO6 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Aralıklı, oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 číslice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	NTC entegreli sensION+ sensörü / veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Yükseklik:	-