



pH ve ORP için Sension+ MM110 Portatif Multimetre pH ve ORP için Sension+ MM110 Taşınabilir Multimetre

Ürün Numarası:

LPV2600.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Multi parametre sistemi, eşzamanlı ölçüm

Elektrotsuz ve aksesuarsız temel cihaz.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Hızlı: Ölçüm cihazı, prob ve tıklamadan oluşan eş zamanlı 3 parametre. Hızlı: Tek Ölçüm cihazı, tek prob ve tek tıklamadan oluşan eş zamanlı 3 parametre.

MM110 multimetre, tek bir proba (prob dahil değildir) eş zamanlı pH, ORP ve Sıcaklık ölçümü sunar. MM110 multimetre, tek bir proba (prob dahil değildir) eş zamanlı pH, ORP ve Sıcaklık ölçümü sunar.

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım. Kullanımı kolay arayüz, gerçek anlamda tek elle kullanım.

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-

ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	0,01 pH
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	129 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	pH, ORP, Sıcaklık
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-8
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	MM110
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.08
Parametre:	pH, mV, ORP/Redoks, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 - 19,99 pH
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE

Yükseklik: -