



Hafızalı Ölçüm Cihazı ve pH, ORP ve İletkenlik için Sension + MM150 DL Portatif Multimetre pH, ORP ve İletkenlik için Sension+ MM150 DL Taşınabilir Multimetre, veri hafızalı

Ürün Numarası:

LPV4000DL.98.02

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Ölçüm & veri yönetimi artık hızlı ve kolay.

Elektrotsuz ve aksesuarsız temel cihaz.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Aralıklı ölçümler, kablosuz veri aktarımı.

Hızlı: Ölçüm cihazı, prob ve tıklamadan oluşan eş zamanlı 4 parametre. Hızlı: Tek ölçüm cihazı, tek prob ve tek tıklamadan oluşan eş zamanlı 4 parametre.

MM150 DL multimetre, tek bir proba (prob dahil değildir) eş zamanlı pH, ORP, İletkenlik ve Sıcaklık ölçümü sunar. MM150 DL multimetre, tek bir proba (prob dahil değildir) eş zamanlı pH, ORP, İletkenlik ve Sıcaklık ölçümü sunar.

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Yes
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	USB'ye kablosuz
ÇO çözünürlüğü:	-
ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	ORP: 1 mV

Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 sonuç
Diller:	-
Doğruluk:	ORP: ± 1 mV
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	136 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	pH, ORP, İletkenlik (TDS, Tuzluluk), Sıcaklık
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-8
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 μ S/cm - 30 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	Linear
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Hayır
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	Hayır
Model:	MM150 DL
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Ölçüm aralığı:	± 1999 mV
Ölçüm metodu:	Aralıklı, oto stabilizasyon, manuel
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Parametre:	pH, mV, ORP/Redox, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	Evet
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	$\leq 0,02$ pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 $\text{O} \text{A} $ 19.99 pH
Problar dahildir?:	No
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 číslice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık sensörü ile veya manuel giriş
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	Yes
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE; RTTE directive see NB opinion statement; FCC approval
Yükseklik:	-