



## 5500 sc Fosfat Düşük Aralıklı Analizör, 2 kanal, 100-240 VAC, reaktifler dahildir

Ürün Numarası:

5500.KTO.PL.A2E **Tehlikeli**

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



### Daha az bakım ve daha az duraklama

Önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu yapan güvenilir online fosfat analizörü. Yalnızca tescilli kimyasal, 1/2/4 kanallı olarak mevcuttur ve ilk çalıştırma ve 90 günlük kullanım için gerekli reaktif setini içerir.

### 90 günlük sürekli çalışma

Her bir reaktiften sadece 2 litre ile analizör 90 gün boyunca her hangi bir ekleme yapılmaksızın çalışır. Bu süre daha önceki analizör versiyonlarının 2 katıdır.

### Bakımda zaman kazandırır

Sektörde tek olan basınçlı reaktif dağıtım sistemi pompalarla ilgili sık bakım işlemini ortadan kaldırır.

### Çalışmanın durmasını önler

Tescilli Prognosys teknoloji, uyarı LED'leri ve kolayca görünebilen bildirim ekranlarını içeren akıllı tanı sistemi ile plansız duraklamaları önlenir.

### Temiz, hızlı ve kolay reaktif değişimi

Cihaza, yere veya giysilere damlayan reaktifler artık geçmişte kaldı. Mühürlü reaktif şişeler, renkli kapakları kolayca takarak değiştirilebilir.

### Laboratuvar ürünlerimiz ile kolayca doğrulama - ikinci bir tahmin için zaman harcanmaz

Numune verme ve alma özellikleri analizöre verilen numunenin hızla analiz edilmesini veya alınan numunenin laboratuvarında hızla doğrulanmasını sağlar.

## Teknik özellikler

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık:                 | 20 kg reaktifler ve standartlar olmadan; 36,3 kg reaktiflerle birlikte                    |
| Akış Hızı:               | 55 - 300 mL/min                                                                           |
| Alarm :                  | Dört röle çıkışı; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri                          |
|                          | 5 A dirençli, 240 VAC maksimum                                                            |
| Bağlantı elemanı:        | Bağlantı: 18 ila 14 AWG kablo, 18 AWG bükülü tel tavsiye edilir.                          |
|                          | Numune hattı ve numune baypas drenajı: 6 mm (¼-in.)                                       |
|                          | Hava ile temizleme girişi: 6 mm (¼-in.) Kimyasal ve muhafaza drenajları: 9,5 mm (3/8-in.) |
| Çıkış:                   | 4 - 20 mA                                                                                 |
| Doğruluk:                | ±4 µg/L veya okumanın %±4'ü, hangisi büyükse                                              |
| Enerji gereksinimi (Hz): | 50/60 Hz                                                                                  |

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji gereksinimi (Voltaj): | 100 - 240 V AC                                                                   |
| Garanti:                     | 24 aylar                                                                         |
| Harici numune:               | Harici numune alma ve dışarıya numune verme özelliği                             |
| Işık Kaynağı:                | 810 nm tepe dalgaboyuna sahip Sınıf 1M LED (ışık yayan diyot)                    |
| İşletme nemliliği:           | 5 - 95 % yoğunlaşmayan (sadece iç mekanda kullanım)                              |
| İşletme sıcaklık aralığı:    | 5 - 45 °C                                                                        |
| Kanal sayısı:                | 2                                                                                |
| Kirlilik derecesi:           | 2/II                                                                             |
| Kontrol ünitesi uyumluluğu:  | SC200, SC1000                                                                    |
| Koruma sınıfı:               | I                                                                                |
| Kutudakiler:                 | Hach 5500 sc Fosfat Analizör, 90 günlük kullanım için reaktif seti, kurulum kiti |
| Manuel dilleri:              | İngilizce                                                                        |
|                              | Fransızca                                                                        |
|                              | İspanyolca                                                                       |
|                              | B. Portekizce                                                                    |
|                              | Çince                                                                            |
|                              | Japonca                                                                          |
|                              | Korece                                                                           |
|                              | Tai dili                                                                         |
|                              | Almanca                                                                          |
|                              | İtalyanca                                                                        |
|                              | C. Portekizce                                                                    |
|                              | Çek dili                                                                         |
|                              | Danimarka dili                                                                   |
|                              | Hollandaca                                                                       |
|                              | Polonya dili                                                                     |
|                              | İsveççe                                                                          |
|                              | Fince                                                                            |
|                              | Bulgarca                                                                         |
|                              | Macarca                                                                          |
|                              | Romanca                                                                          |
|                              | Litvanya dili                                                                    |
|                              | Rusça                                                                            |
|                              | Türkçe                                                                           |
|                              | Slovakça                                                                         |

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Slovenca                                                                             |
|                                 | Hırvatça                                                                             |
|                                 | Yunanca                                                                              |
|                                 | Estonya dili                                                                         |
| Montaj biçimi:                  | Duvar, panel veya masa üzeri                                                         |
| Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı: | IP56 / NEMA 4X                                                                       |
| Numune basıncı:                 | 0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (Basınç Düzenleyici Önayarı için)                          |
| Numune sıcaklığı:               | 5 - 50°C (41 - 122°F)                                                                |
| Ölçüm aralığı:                  | 4 - 3000 µg/L PO <sub>4</sub>                                                        |
|                                 | [Algılama aralığı 4 - 5000 µg/L PO <sub>4</sub> olarak]                              |
| Ölçüm prensibi:                 | Kolorimetrik                                                                         |
| Parametre:                      | Fosfat (LR)                                                                          |
| Reaktif tüketimi:               | 2 L 15 dakika ölçüm zamanı ile 90 günlük reaktif                                     |
| Röleler:                        | Dört; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri 5 A dirençli, 240 V AC maksimum |
| Saklama koşulları:              | -20 - 60 °C                                                                          |
| Saptama limiti:                 | 4 µg/L                                                                               |
| Sertifikalar:                   | CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000 )                   |
|                                 | KC (EN 61326-1: 2006)                                                                |
|                                 | C-tick (EN 61326-1: 2006)                                                            |
|                                 | cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)                |
| Tekrarlanabilirlik:             | ±1%                                                                                  |
| Tepki süresi:                   | Genel olarak, 25°C'de 9,5 dakika; sıcaklıkla değişir                                 |
| Uygulama:                       | Saf su / Enerji                                                                      |

---

## Kutudakiler

Hach 5500 sc Fosfat Analizör, 90 günlük kullanım için reaktif seti, kurulum kiti