



5500 sc Fosfat Düşük Aralıklı Analizör, 4 kanal, 100-240 VAC, reaktifler dahildir

Ürün Numarası:

5500.KTO.PL.A4E **Tehlikeli**

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.



Daha az bakım ve daha az duraklama

Önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu yapan güvenilir online fosfat analizörü. Yalnızca tescilli kimyasal, 1/2/4 kanallı olarak mevcuttur ve ilk çalıştırma ve 90 günlük kullanım için gerekli reaktif setini içerir.

90 günlük sürekli çalışma

Her bir reaktiften sadece 2 litre ile analizör 90 gün boyunca her hangi bir ekleme yapılmaksızın çalışır. Bu süre daha önceki analizör versiyonlarının 2 katıdır.

Bakımda zaman kazandırır

Sektörde tek olan basınçlı reaktif dağıtım sistemi pompalarla ilgili sık bakım işlemini ortadan kaldırır.

Çalışmanın durmasını önler

Tescilli Prognosys teknoloji, uyarı LED'leri ve kolayca görünebilen bildirim ekranlarını içeren akıllı tanı sistemi ile plansız duraklamaları önlenir.

Temiz, hızlı ve kolay reaktif değişimi

Cihaza, yere veya giysilere damlayan reaktifler artık geçmişte kaldı. Mühürlü reaktif şişeler, renkli kapakları kolayca takarak değiştirilebilir.

Laboratuvar ürünlerimiz ile kolayca doğrulama - ikinci bir tahmin için zaman harcanmaz

Numune verme ve alma özellikleri analizöre verilen numunenin hızla analiz edilmesini veya alınan numunenin laboratuvarında hızla doğrulanmasını sağlar.

Teknik özellikler

Ağırlık:	20 kg reaktifler ve standartlar olmadan; 36,3 kg reaktiflerle birlikte
Akış Hızı:	55 - 300 mL/min
Alarm :	Dört röle çıkışı; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri
	5 A dirençli, 240 VAC maksimum
Bağlantı elemanı:	Bağlantı: 18 ila 14 AWG kablo, 18 AWG bükülü tel tavsiye edilir.
	Numune hattı ve numune baypas drenajı: 6 mm (¼-in.)
	Hava ile temizleme girişi: 6 mm (¼-in.) Kimyasal ve muhafaza drenajları: 9,5 mm (3/8-in.)
Çıkış:	4 - 20 mA
Doğruluk:	±4 µg/L veya okumanın %±4'ü, hangisi büyükse
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz

Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar
Harici numune:	Harici numune alma ve dışarıya numune verme özelliği
Işık Kaynağı:	810 nm tepe dalgaboyuna sahip Sınıf 1M LED (ışık yayan diyot)
İşletme nemliliği:	5 - 95 % yoğunlaşmayan (sadece iç mekanda kullanım)
İşletme sıcaklık aralığı:	5 - 45 °C
Kanal sayısı:	4
Kirlilik derecesi:	2/II
Kontrol ünitesi uyumluluğu:	SC200, SC1000
Koruma sınıfı:	I
Kutudakiler:	Hach 5500 sc Fosfat Analizör, 90 günlük kullanım için reaktif seti, kurulum kiti
Manuel dilleri:	İngilizce
	Fransızca
	İspanyolca
	B. Portekizce
	Çince
	Japonca
	Korece
	Tai dili
	Almanca
	İtalyanca
	C. Portekizce
	Çek dili
	Danimarka dili
	Hollandaca
	Polonya dili
	İsveççe
	Fince
	Bulgarca
	Macarca
	Romanca
	Litvanya dili
	Rusça
	Türkçe
	Slovakça

Slovenca

Hırvatça

Yunanca

Estonya dili

Montaj biçimi:

Duvar, panel veya masa üzeri

Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:

IP56 / NEMA 4X

Numune basıncı:

0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (Basınç Düzenleyici Önayarı için)

Numune sıcaklığı:

5 - 50°C (41 - 122°F)

Ölçüm aralığı:

4 - 3000 µg/L PO₄

[Algılama aralığı 4 - 5000 µg/L PO₄ olarak]

Ölçüm prensibi:

Kolorimetrik

Parametre:

Fosfat (LR)

Reaktif tüketimi:

2 L 15 dakika ölçüm zamanı ile 90 günlük reaktif

Röleler:

Dört; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri 5 A dirençli, 240 V AC maksimum

Saklama koşulları:

-20 - 60 °C

Saptama limiti:

4 µg/L

Sertifikalar:

CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)

KC (EN 61326-1: 2006)

C-tick (EN 61326-1: 2006)

cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)

Tekrarlanabilirlik:

±1%

Tepki süresi:

Genel olarak, 25°C'de 9,5 dakika; sıcaklıkla değişir

Uygulama:

Saf su / Enerji

Kutudakiler

Hach 5500 sc Fosfat Analizör, 90 günlük kullanım için reaktif seti, kurulum kiti