



Pocket Kolorimetre II Filtre Fotometresi, kullanıcı tarafından programlanabilir, 600 nm

Ürün Numarası: 5870060

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Boyutu küçük, su geçirmez özelliği büyük

Dayanıklı ve güvenilir, dalga boyuna özel Filtre Fotometresi, 600 nm. Kullanıcı tarafından programlanabilir. Taşıma çantası içinde, piller, küvetler ve çalıştırma talimatları ile birlikte gelir.

Genel Pocket Kolorimetre II Cihazları, standart analiz sistemlerinde yer almayan uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu cihazlar çok sayıda özel kalibrasyona uygun dalga boylarında mevcuttur. Fabrika absorbans kalibrasyonunun (0-2,5 A) yanı sıra cihazlar iki noktalı lineer kalibrasyon yapılabilen iki kullanıcı programı girilebilmesini sağlar ve ekranda görüntülenen değer için 0,00 - 2,55 veya 0,0 - 99,0 seçeneklerini sunar.

Tek Parametrelili portatif fotometre

Hafif tasarımı ve pille çalışan bu cihaz, uzun süreli saha çalışmalarına veya hızlı, yerinde proses izlemesi için uygundur. Çok sayıda önemli parametre için iki aralıkta ölçüm yapılabilir.

İçme suyu ve atık su için USEPA tarafından onaylanmıştır

Pocket Kolorimetre II, herkesin bir laboratuvar cihazının sonuçlarıyla karşılaştırılabilir doğrulukta güvenilir sonuçlar elde edebileceği kadar kullanımı kolay bir cihazdır.

Fabrikada Programlanmış

Her Pocket Kolorimetre II Cihazı, 35'ten fazla parametreden biri için önceden programlanmıştır. Bunların çoğu EPA onaylı yöntemleri temel alır. Hiçbir manuel kalibrasyon gerekmez. Cihazı bir reaktif körüyle sıfırlamanız, reaksiyona giren numuneyi yerleştirmeniz ve sonucu okumanız yeterlidir.

Su Geçirmez, Hafif, Dayanıklı

Pocket Kolorimetre II Cihazını gerçekten cebinizde taşıyabilirsiniz! Yalnızca 0,23 kg (8,1 ons) ağırlığındaki sağlam, darbeye dayanıklı cihazın gövdesi, elektronik ve optik parçaları yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılmaları için korur. IP67 sınıfı: Pocket Kolorimetre II, 30 dakika boyunca 1 metre suyun altında kalabilir ve yine de düzgün şekilde çalışabilir. Ayrıca cihaz batmayacak şekilde tasarlanmıştır!

Arka Işıklı Ekran, Veri Kaydı, Geri Çağırma

Ekrandaki aydınlatma ve büyük figürler sayesinde zorlu koşullar altında bile net okumalar. Ölçüm zamanıyla birlikte en yeni 10 veri noktasını kaydedin. Kağıt ve kalem kullanılarak gerçekleştirilen manuel kayıt tutma sorunları artık yok.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,23 kg
Boyut (Y x G x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Dalga Boyu:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Dalga boyu doğruluğu:	Sabit dalga boyu $\pm$ 2 nm modele göre değişir
Dedektör:	Silikon dedektör
Ekran:	LCD, arka ışıklı

Kutudakiler:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Lamp Type:	Işık Yayan Diyot (LED)
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67 (batarya bölmesi hariç)
Numune hücresi yol uzunluğu:	1 cm 25 mm
Parametre:	Wavelength specific, 600 nm
Uygunluk sertifikasyonları:	Avrupa CE işareti

Kutudakiler

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.