



TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik, RFID ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli

Ürün Numarası:

LXV445.99.53112

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Bulanıklık gelişiminde bir sonraki standart

Diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizi çok daha fazla görebilen eşsiz optik tasarıma sahip, EPA onaylı TU5 Serisi platformu, düşük seviyelerde en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sunmanın yanı sıra ölçümler arası değişkenliği de en aza indirir. TU5 Serisi türbidimetrelerin hepsinde bulunan özdeş 360° x 90° Saptama Teknolojisi sayesinde, laboratuvarınızın ve proses cihazlarının ölçümlerinden hangisine güvenmeniz gerektiği konusunda artık belirsizlik yaşamayacaksınız.

TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, güvenilir bir bulanıklık ölçümü elde etmek için gereken zamanı büyük ölçüde azaltır. Sabit lazer ışık kaynağı sayesinde, yıllık lamba değişimi ihtiyacı ortadan kalkar. Türbidimetrenin ölçüm yüzeyi alanının %98 oranında küçültülmüş olması sayesinde temizliğe harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz. Cihazınızı temiz tutan otomatik temizlik modülü sayesinde, cihazı temizlemek için gereken süre daha da kısaltılmıştır. 2 mNTU'ya kadar ölçüm yapabilme özelliği de dahil olmak üzere bütün bunlar sayesinde, bulanıklık gelişiminde yeni standarda sahip olursunuz.

Yalnızca 360° x 90° Sapma teknolojisine sahip yeni TU5 Serisi Laboratuvar ve Proses Türbidimetreleriyle okuma değerindeki değişikliğin sudaki değişiklikten kaynaklandığından tam olarak emin olursunuz.

Çığır Açan 360° x 90° Saptama Teknolojisi

TU5 Serisinde kullanılan, diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizin çok daha fazlasını gören eşsiz optik tasarım, düşük aralıklarda en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sağlamanın yanı sıra testten teste olan değişkenliği de en aza indirir.

Birbiriyle uyumlu laboratuvar sonuçları ve online sonuçlar

Her iki cihazda da bulunan özdeş 360° x 90° Saptama Teknolojisi sayesinde, ölçümlerden hangisine güvenmeniz gerektiği belirsizliğini ilk defa ortadan kaldıracaksınız.

Bulanıklık hakkında her şey – daha hızlı

TU5 Serisi, temizlenmesi gereken online numune yüzeyindeki %98'lik azalış, kalibrasyon için kullanılan mühürlü viyaller ve laboratuvarlarda silikon yağı kullanımı ve indeksleme ihtiyacının ortadan kalkması sayesinde güvenilir bulanıklık ölçümü elde etmek için gereken zamanı önemli ölçüde azaltır. Bunun yanında, daha az online numune hacmi, hadiselerin neredeyse anında tespit edileceği anlamına gelmektedir.

Sürpriz yok

Prognosys, TU5 Serisi online cihazını izleyerek ölçümünüz şüpheli hale gelmeden önce bakım ihtiyaçlarını size önceden bildirir. Öte yandan, Hach Servis Anlaşması yatırımınızı korur, standartlara uyum sağladığınızdan emin olmanıza ve bütçenizin dışına çıkmamanıza yardımcı olur.

Teknik özellikler

Ağırlık:	2,7 kg (Tüm aksesuarlarla beraber 5,0 kg)
Akış Hızı:	100 - 1000 mL/dak; optimum akış hızı: 200 - 500 mL/dak
Bağlantı elemanı:	Numune çabuk bağlantı parçası: ¼ inç boru için ¼ inç

Birim:	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC
Boyut (Y x G x D):	249 mm x 268 mm x 190 mm
Cihaz:	Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle
Çözünürlük:	0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Doğrulama:	Sıvı: Stablcal, Formazin (0,1 - 40 NTU)
	Kuru: 0,1 NTU'da < Cam Çubuk
Doğruluk:	0 - 40 NTU aralığında okumanın ± 2 'si artı 0,01 NTU; 40 - 1000 NTU aralığında okumanın ± 10 'u formazin birincil standardına göre
Enerji gereksinimi (Voltaj):	Yok
Garanti:	24 aylar
İletişim:	Sistem Kontrolü ve RFID
Işık Kaynağı:	Sınıf 2 lazer ürün, bütünleşik 650 nm (EPA 0,43 mW) veya Sınıf 1 lazer ürün, bütünleşik 850 nm (ISO), maks. 0,55 mW (Lazer Bildirim No. 50'ye göre IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu)
İşletme nemliliği:	Bağıl nem: farklı sıcaklıklarda %5 - 95, yoğuşmasız
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 50 °C
Kablo Uzunluğu:	1,6 m (5,25 ft), aksesuarsız cihaz için 50 m'ye (164 ft) kadar uzatılabilir
Kaçak Işık:	<10 mNTU
Kalibrasyon metodu:	Formazin ve Stablcal için:
	0 - 40 NTU aralığında 20 NTU'da; tüm aralık için 20 NTU ve 600 NTU'da
	Maksimum 6 noktalı özel kullanıcı kalibrasyonu
Kontrol ünitesi :	Sensor Only
Kutudakiler:	TU5300sc Türbidimetre, Otomatik Temizlik Ünitesi, Kullanım Kılavuzu, Duvar Montajı, Viyal Değişim Aleti, Vida Seti, Kurutma Kartuşu, Valf, Kalibrasyon Şıngısı, Stablcal Çözeltisi, Akış Sensörü
Malzeme:	ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, Termoplastik Elastomer TPS-SEBS
Mevzuat:	EPA
Model:	TU5300sc
Montaj konfigürasyonları:	Duvara Montaj
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	Elektronik bölme IP55; TU5300sc / TU5400sc cihazına proses kapağı/ACM takılı iken tüm diğer fonksiyonel üniteler IP65
Numune basıncı:	Maksimum 6 bar, 2 - 40°C arasındaki numune sıcaklık aralığındaki havayla kıyasla
Numune sıcaklığı:	2 - 60 °C
Ölçüm aralığı:	EPA:
	0 - 700 NTU / FNU / TE/F / FTU
	0 - 175 EBC
Region:	Global (Yalnızca Sensör)
Saklama koşulları:	-40 - 60°C
Saptama limiti:	0.002 NTU
Seçenekler:	Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı
Sertifikalar:	CE uyumlu
	US FDA erişim numarası: 1420493-000 EPA sürümü, 1420492-000 ISO sürümü
	Lazer Bildirim (No: 50'ye göre)

	IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu Avustralya ACMA Damgası
Sinyal ortalama süresi:	30 - 90 saniye
Sistem Kontrolü:	Evet
Tekrarlanabilirlik:	Formazin'de 25°'de (77°F), okumanın %1'inden daha iyi veya $\pm 0,002$ NTU, hangisi daha büyükse
Tepki süresi:	45 saniye (100 mL/dak'da)

Kutudakiler

TU5300sc Türbidimetre, Otomatik Temizlik Ünitesi, Kullanım Kılavuzu, Duvar Montajı, Viyal Değişim Aleti, Vida Seti, Kurutma Kartuşu, Valf, Kalibrasyon Şıngası, Stablcal Çözeltisi, Akış Sensörü

Gerekli Aksesuarlar

- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, AB tipi fiş (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 1 dijital Sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital Sensör, 24 VDC, fişsiz (Item LXV525.99Z11551)