



TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ve RFID ile, EPA Modeli

Ürün Numarası:

LXV445.99.13212

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Bulanıklık gelişiminde bir sonraki standart

Diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizi çok daha fazla görebilen eşsiz optik tasarıma sahip, EPA onaylı TU5 Serisi platformu, düşük seviyelerde en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sunmanın yanı sıra ölçümler arası değişkenliği de en aza indirir. TU5 Serisi türbidimetrelerin hepsinde bulunan özdeş 360° x 90° Saptama Teknolojisi sayesinde, laboratuvarınızın ve proses cihazlarının ölçümlerinden hangisine güvenmeniz gerektiği konusunda artık belirsizlik yaşamayacaksınız.

TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, güvenilir bir bulanıklık ölçümü elde etmek için gereken zamanı büyük ölçüde azaltır. Sabit lazer ışık kaynağı sayesinde, yıllık lamba değişimi ihtiyacı ortadan kalkar. Türbidimetrenin ölçüm yüzeyi alanının %98 oranında küçültülmüş olması sayesinde temizliğe harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz. Cihazınızı temiz tutan otomatik temizlik modülü sayesinde, cihazı temizlemek için gereken süre daha da kısaltılmıştır. 0,2 mNTU'ya kadar ölçüm yapabilme özelliği de dahil olmak üzere bütün bunlar sayesinde, bulanıklık gelişiminde yeni standarda sahip olursunuz.

Yalnızca 360° x 90° Sapma teknolojisine sahip yeni TU5 Serisi Laboratuvar ve Proses Türbidimetreleriyle okuma değerindeki değişikliğin sudaki değişiklikten kaynaklandığından tam olarak emin olursunuz.

Çığır Açan 360° x 90° Saptama Teknolojisi

TU5 Serisinde kullanılan, diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizin çok daha fazlasını gören eşsiz optik tasarım, düşük aralıklarda en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sağlamanın yanı sıra testten teste olan değişkenliği de en aza indirir.

Birbiriyle uyumlu laboratuvar sonuçları ve online sonuçlar

Her iki cihazda da bulunan özdeş 360° x 90° Saptama Teknolojisi sayesinde, ölçümlerden hangisine güvenmeniz gerektiği belirsizliğini ilk defa ortadan kaldıracılabileceksiniz.

Bulanıklık hakkında her şey – daha hızlı

TU5 Serisi, temizlenmesi gereken online numune yüzeyindeki %98'lik azalış, kalibrasyon için kullanılan mühürlü viyaller ve laboratuvarda silikon yağı kullanımı ve indeksleme ihtiyacının ortadan kalkması sayesinde güvenilir bulanıklık ölçümü elde etmek için gereken zamanı önemli ölçüde azaltır. Bunun yanında, daha az online numune hacmi, hadiselerin neredeyse anında tespit edileceği anlamına gelmektedir.

Sürpriz yok

Prognosys, TU5 Serisi online cihazını izleyerek ölçümünüz şüpheli hale gelmeden önce bakım ihtiyaçlarını size önceden bildirir. Öte yandan, Hach Servis Anlaşması yatırımınızı korur, standartlara uyum sağladığınızdan emin olmanıza ve bütçenizin dışına çıkmamanıza yardımcı olur.

Teknik özellikler

Ağırlık:	2,7 kg (Tüm aksesuarlarla beraber 5,0 kg)
Akış Hızı:	100 - 1000 mL/dak; optimum akış hızı: 200 - 500 mL/dak
Bağlantı elemanı:	Numune çabuk bağlantı parçası: ¼ inç boru için ¼ inç
Birim:	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC

Boyut (Y x G x D):	249 mm x 268 mm x 190 mm
Cihaz:	Standart Proses Başlığı
Çözünürlük:	0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Doğrulama:	Sıvı: Stablcal, Formazin (0,1 - 40 NTU)
	Kuru: 0,1 NTU'da < Cam Çubuk
Doğruluk:	0 - 40 NTU aralığında okumanın %±2'si artı 0,01 NTU
Enerji gereksinimi (Voltaj):	Yok
Garanti:	24 aylar
İletişim:	Sistem Kontrolü ve RFID
Işık Kaynağı:	Sınıf 2 lazer ürün, bütünleşik 650 nm (EPA 0,43 mW) veya Sınıf 1 lazer ürün, bütünleşik 850 nm (ISO), maks. 0,55 mW (Lazer Bildirim No. 50'ye göre IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu)
İşletme nemliliği:	Bağıl nem: farklı sıcaklıklarda %5 - 95, yoğuşmasız
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 50 °C
Kablo Uzunluğu:	1,6 m (5,25 ft), aksesuarsız cihaz için 50 m'ye (164 ft) kadar uzatılabilir
Kaçak Işık:	<10 mNTU
Kalibrasyon metodu:	Formazin ve Stablcal için:
	0 - 40 NTU aralığında 20 NTU'da; tüm aralık için 20 NTU ve 600 NTU'da
	Maksimum 6 noktalı özel kullanıcı kalibrasyonu
Kontrol ünitesi :	Sensor Only
Kutudakiler:	TU5400sc Türbidimetre, Kullanım Kılavuzu, Duvar Montajı, Viyal Değişim Aleti, Vida Seti, Kurutma Kartuşu, Valf, Servis Braketi, Kalibrasyon Şıngısı, Stablcal Çözeltisi
Malzeme:	ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, Termoplastik Elastomer TPS-SEBS
Mevzuat:	EPA
Model:	TU5400sc
Montaj konfigürasyonları:	Duvara Montaj
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	Elektronik bölme IP55; TU5300sc / TU5400sc cihazına proses kapağı/ACM takılı iken tüm diğer fonksiyonel üniteler IP65
Numune basıncı:	Maksimum 6 bar, 2 - 40°C arasındaki numune sıcaklık aralığındaki havayla kıyasla
Numune sıcaklığı:	2 - 60 °C
Ölçüm aralığı:	EPA:
	0 - 700 NTU / FNU / TE/F / FTU
	0 - 175 EBC
Region:	Global (Yalnızca Sensör)
Saklama koşulları:	-40 - 60°C
Saptama limiti:	0.0001 NTU
Seçenekler:	Yalnızca Proses Başlığı
Sertifikalar:	CE uyumlu
	US FDA erişim numarası: 1420493-000 EPA sürümü, 1420492-000 ISO sürümü
	Lazer Bildirim (No: 50'ye göre)
	IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu Avustralya ACMA Damgası

Sinyal ortalama süresi:	1 - 90 saniye
Sistem Kontrolü:	Evet
Tekrarlanabilirlik:	Formazin'de 25°'de (77°F), okumanın %1'inden daha iyi veya $\pm 0,0006$ NTU, hangisi daha büyükse
Tepki süresi:	30 saniye (100 mL/dak'da)

Kutudakiler

TU5400sc Türbidimetre, Kullanım Kılavuzu, Duvar Montajı, Viyal Değişim Aleti, Vida Seti, Kurutma Kartuşu, Valf, Servis Braketi, Kalibrasyon Şırıngası, Stablcal Çözeltisi