



Intellical CDC401 Saha Tipi 4 Kutuplu Grafit İletkenlik Hücresi, 10 m Kablo

Ürün Numarası: **CDC40110**

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Mevcut

Intellical CDC401; sıcaklık sensörüne sahip dijital, grafit, 4 kutuplu iletkenlik hücresidir. Bu Dayanıklı CDC401 modeli, kolay dış kullanım için probun uygun ağırlıkta olmasını sağlayan paslanmaz çelik gövdeyle üretilmiştir, algılama kısmı bir kılıf tarafından korunmaktadır ve bağlantı, üzerine derinlik işaretleyicileri (opsiyonel aksesuarlar) takabileceğiniz güçlü ve görünür sarı renkli bir kabloyla sağlanır. Bu özellikler sayesinde dayanıklı CDC401 modelleri özellikle sahada kullanıma uygundur. Dayanıklı CDC401; 5, 10, 15 veya 30 metrelik kablo ile sunulur. Dayanıklı CDC401; her çeşit dış ortamda; nehir, yüzey ve yeraltı sularında, havuzlarda, göllerde, denizde, atık su tesisinde, su kaynaklarında, su kalitesi için içme suyu deposunda, çevresel proseslerde ve arıtma proseslerinde elektriksel iletkenlik, tuzluluk, direnç veya toplam çözünmüş katı (TDS) ölçmek için idealdir.

Dayanıklı Intellical dijital problemleri en zorlu çevre koşullarında güvenilir iletkenlik ölçümü yapabilir

Paslanmaz çelik gövde, polimer sensör kılıfı ve güçlendirilmiş, çelik kaplamalı kablolar sahanın her yerinde yapılan ölçümlerde probu korur.

Intellical dijital problemler, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical CDC401 dijital iletkenlik problemleri, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical CDC401 dijital iletkenlik problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Dayanıklı Intellical CDC401 dijital iletkenlik problemleri 30 metre derinliğe kadar 24 saat boyunca su geçirmez (IP67 sınıfı)

Teknik özellikler

Ağırlık:	1,1 kg
Çözünürlük:	0,01/0,1 (maks. 5 hane)
Doğruluk:	Tuzluluk: $\pm 0,1$, ± 1 basamak
Elektrot tipi:	İletkenlik Hücresi; 4 Kutup - Grafit
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	10 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical CDC401 Dayanıklı İletkenlik Hücresi, 10 m kablo, koruyucu kılıf kiti, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	İletkenlik: 0,0 $\mu S/cm$ - 200 mS/cm TDS: NaCl olarak 0,00 mg/L - 50,0 g/L

	Tuzluluk: 0 - 42 ppt veya ‰
	Direnç: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Parametre:	İletkenlik
Prob türü:	Dayanıklı
Sensor material:	Noril / Paslanmaz Çelik
Sensör türü:	4 kutuplu iletkenlik probu, Grafit, k = 0,40 cm ⁻¹
Sıcaklık aralığı:	-10 - 110°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Su Rezistansı:	IP67, 30 metre derinlikte 24 saate kadar su geçirmez
Termistör:	ATC
Test Gerekliklikleri:	Gereken Parametre: İletkenlik
	Minimum Numune Derinliği (mm): 45
Ürün Kiti:	Model: CDC401
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	223 mm
Yöntem Türü:	Saha: 4 Kutup - Grafit

Kutudakiler

Intellical CDC401 Dayanıklı İletkenlik Hücresi, 10 m kablo, koruyucu kılıf kiti, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.