



HQ11D Dijital pH ölçüm cihazı seti, pH Jel elektrodu, Std. 3 m

Ürün Numarası:

HQ11D.99.103000

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

HQD ile Dijital Elektrokimya

Portatif pH/ORP ölçüm cihazı. Standart pH Jel elektroduna sahip cihaz, kablo uzunluğu 3 m.

Dijital ölçüm cihazı/elektrot sistemi, güvenilirlik, esneklik ve kolay kullanımı bir araya getirir. Değiştirilebilir INTELLICAL elektrotlar, otomatik olarak tanınır ve tüm ilgili verileri depolar. Farklı kablo uzunluklarında olan dış mekan elektrotları neredeyse zarar verilemeyecek kadar dayanıklıdır ve bu problemler daha önceleri ölçüm yapılamayan noktalarda bile ölçüm yapılmasını sağlar.

Üstün güvenilirlik ve kolay kullanım.

Tüm uygulamalar için çok yönlü elektrotlar, örn. atık su, içme suyu, proses suyu

Ulaşılması zor ölçüm noktalarından ve uzak mesafelerden, pH için bile güvenilir sonuçlar

Tam GLP veri yönetimi

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Optional
Ağırlık:	337 g (0.75 lb) without batteries; 430 g (0.95 lb) with batteries
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	90 % relative humidity (non-condensing)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Cihaz:	Portable
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 Sonuç
Diller:	English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Polish, Portuguese, Turkish, Finnish, Czech, Russian.
Ekran:	Detailed mode/Large mode
Ekran Tipi:	240 x 160 pixel LCD with batteriesbacklight illumination
Garanti:	36 aylar
Girişler:	1
GLP özellikleri:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
İçerik:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet™ pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.

İşletme arayüzü:	Soft Touch Keypad
İşletme hata mesajları:	Clear text error messages displayed
Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı:	Olmadan, 2 saatten 7 güne kadar seçilebilir
Kilit Fonksiyonu:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Kit?:	Evet
Kullanıcı kalibrasyon standartları:	Yes
Kutudakiler:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.
Model:	HQ11D – pH/1 Kanallı
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV
mV ölçüm aralığı:	-1500 - 1500 mV
Ölçüm metodu:	Probe specific programmed method settings
ORP elektrodu kalibrasyonu:	Predefined ORP standards (including Zobell's solution)
Otomatik tampon tanıma:	Yes
Parameters:	pH
	NA
	NA
Parametre:	pH/Oxydo Reduction Potential (ORP)
PC veri aktarım yazılımı:	HQD Series Meter Data Transfer Utility
pH Çözünürlüğü:	Şunlar arasında seçim yapılabilir: 0.001 - 0.1 pH
pH Doğruluğu:	± 0,002 pH kalibrasyon sonrası
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed
pH Ölçümü:	0 - 14 pH
Prob türü:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Problar dahildir?:	PHC10103
Sabit tampon seçimi:	Color-coded: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
	IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45
	DIN: 1.09, 4.65, 9.23
	User-defined custom buffer sets
Sabitlenerek okumada mV ölçümü:	Yes
Sensor A:	PHC10103 (3 m)
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: PHC10103
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0.3 °C
Sıcaklık kompanzasyonu:	pH için otomatik sıcaklık kompanzasyonu.
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-10 - 110 °C

Type of measurement:	Field Measurements
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Veri aktarımı:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Veri saklama:	500 records/FIFO
Veri Saklama:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Yazıcı:	Yes, Optional

Kutudakiler

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; PHC101 Field Rugged Gel pH Electrode, 3 m cable; Singlet pH 4 & 7 pH Buffer 10 of each; quick-start guide and user manuals.