



Lico 620 Beş renk skalasına sahip kolorimetre

Ürün Numarası: LMV187.99.20001

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Referans ışın teknolojisiyle net, şeffaf sıvıların profesyonel renk ölçümleri için kolorimetre. Beş ISO/ASTM ren skalasına kadar ölçüm yapar.

Hazen/APHA/PtCo-renkli

Gardner-renkli

İyodin-renkli

Saybolt-renkli

Teknik özellikler

Ağırlık:	4,2 kg
Arayüz:	2x USB Tip A, 1x USB Tip B, 1x Ethernet
Boyut (Y x G x D):	151 mm x 350 mm x 255 mm
Dalga Boyu Aralığı:	Kolorimetrik hesaplamalar için 380 nm - 720 nm kullanılır
Dalga boyu doğruluğu:	±1,5 nm (dalga boyu aralığı 340 - 900 nm)
Dalga boyu kalibrasyonu:	Otomatik
Dalga boyu tekrarlanabilirliği:	≤ 0,1 nm
Ekran:	TFT WVGA renkli grafik dokunmatik ekran
Ekran boyutu:	17,8 cm (7 inç)
Ekran çözünürlüğü:	480 - 800 piksel
Ekran Tipi:	Renkli grafik
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Fotometrik doğruluk:	0,5 - 2,0 Abs'de %1
Fotometrik doğrusallık:	546 nm'de nötr cam ile ≤ %1
Garanti:	24 aylar
Güç kaynağı:	110 V - 240 V
Güvenlik kontrolleri:	CE
Hafıza:	400 renk okuma değeri
Işık Yüksekliği:	10 mm

İşletme sıcaklık aralığı:	10 - 40 °C
Kaynak lamba:	Tungsten halojen lamba
Kullanıcı arayüzü:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çekçe, Felemenkçe, Yunanca, Lehçe, Slovence, Slovakça, Rusça, Türkçe, Çince, Japonca, Korece
Kullanıcı Arayüzü:	Dokunmatik ekran, harici USB klavye
Kutudakiler:	Cihaz, güç kaynağı, basılı temel kullanım kılavuzu, 10mm hücre adaptörü, toz örtüsü
Küvet uygunluğu:	10 mm dikdörtgen numune hücresi
Maks. işletme rutubeti:	80 %
Maks. saklama rutubeti:	80 %
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca
Model:	Lico 620
Optik sistem:	0° / 180° doğrusal
Optik yol uzunluğu:	10 - 50 mm
Renk Skalaları:	5
Saklama koşulları:	-40 °C - 60 °C
Standart Gözlemci:	2°
Standart lamba:	C 2°
Stray radiant power ratio:	< 340 nm'de %0,1 T; NaNO ₂ ile
Tekrarlanabilirlik:	±%0,2 transmisyon

Kutudakiler

Cihaz, güç kaynağı, basılı temel kullanım kılavuzu, 10mm hücre adaptörü, toz örtüsü