



DR3900 için SIP10 Sipper

Ürün Numarası: LQV157.99.00001
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Pour through uygulamaları için sipper. Aksesuarsız temel cihaz.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,5 kg
Akış hızı:	1 mL/sn
Arayüz:	USB tip A
Boyut (Y x G x D):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Dalga Boyu Aralığı:	340 nm - 900 nm
Enerji gereksinimi (Voltaj):	5 V
Garanti:	24 aylar
Güç Kaynağı:	USB Kablosu
İşletme sıcaklık aralığı:	%95 Bağıl Nemde (yoğuşmasız) 10 - 40°C
Rinsing volume:	Minimum 25 mL
Saklama koşulları:	-10°C - 60°C