



FILTRAX eco 2 m ısıtmalı basınçlı hortum ile numune filtrasyon sistemi

Ürün Numarası:

LXV294.99.05010

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Güvenli işletim için FILTRAX eco filtrasyon teknolojisi.

Numune filtrasyon sistemi numuneyi direkt ve sürekli olarak havalandırma havuzundan çeker.

Filtrax eco numuneyi proses tankına daldırılan iki adet ultra filtrasyon mebranları (0,15 µm) ile hazırlar. Filtrax eco bir adet peristaltik pompa ile numuneyi filtreden membranında çeker. Filtre membranı paslanmaz çelik bir çerçeve içine yerleştirilir ve bu sayede yüzmesi engellenir. Filtrax eco'nun ısıtmalı versiyonları her iklimde dış ortamda kullanım için uygundur. Neredeyse hiç bakım gerektirmez, tüm hortumlara ulaşılabilir ve kolayca değiştirilebilir. Hareketli parçalar numune ile asla temas etmez. Filtrax eco iki adet programlanabilir röle kontağına sahiptir.2

Yüksek süzüntü kalitesi

Düşük işletim maliyeti

Pahalı ve yüksek bakım ihtiyacı olan dalgıç pompa ihtiyacı yok

Güvenilir operasyon

Teknik özellikler

Ağırlık:	5m emme hortumu ve membran dahil çerçeve: 4,5 kg yaklaşık
Arayüz:	Servis arayüzü: RS 232
Bakım gereksinimleri:	Yaklaşık: 1 saat / ay
Boyutlar:	Kontrol ünitesi: 370 x 510 x 220 mm (G x Y x D)
Çıkış:	İki adet programlanabilir potansiyelsiz kontak (115V veya 230 V, maks. 3 A)
Enerji gereksinimi (Amps):	6,0 A
Enerji gereksinimi (Hz):	50 - 60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	230 V AC
Garanti:	24 aylar
Hortum uzunluğu:	Membrandan kontrol ünitesine: 5 m ısıtmalı hortum (vakum tarafı)
Kutudakiler:	Filtration system, module holder, delivery hose, user manual
Numune alma hortumu:	10 m (ısıtmalı numune hortumu)
Numune hacmi:	Yaklaşık 600 mL/h maksimum 2 proses fotometresi için uygundur.
Numune sıcaklığı:	5 - 40°C (41 - 104°F)
Ortam sıcaklığı:	-20 - 40 °C

Otomatik temizleme:	Hayır
Sertifikalar:	CE, UL, CSA
Sevkiyat Yüksekliği:	From membrane to control unit: 3 m maximum
Sevkiyat yüksekliği:	Kontrol ünitesinden ölçüm cihazına: 7 m maksimum

Kutudakiler

Filtration system, module holder, delivery hose, user manual