



Amtax sc Amonyum analizörü, dış mekan, 0,02 - 5 mg/L NH₄-N, 1 kanallı

Ürün Numarası:

LXV421.99.43001 **Tehlikeli**

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Güvenilir değerler için kısa yanıt sürel, şeffaf, yüksek kaliteli ölçüm teknolojisi

Su, atık su ve aktif çamurda amonyum tayini için yüksek hassasiyetli proses cihazı. Dış mekan muhafazası. 1 kanallı sürekli. 115 - 230 VAC, 50/60 Hz güç kaynağı.

Numune hazırlama bölümünden gelen tek sürekli numune akışını (örn. Filtrax) alabilir.

Ardından numunedeki amonyum konsantrasyonu gaza duyarlı bir elektrot (çıkarılabilir membran kapak) ile tayin edilir. Ölçüm aralığı 0,02 - 5 mg/L NH₄-N.

Değerlendirme ve operasyon, SC Kontrol Ünitesi ile yapılır.

Analizör, iç ve dış mekan kurulumu için yalıtımlı bir muhafaza ile donatılmıştır.

Prognosis, yaklaşan cihaz sorunlarıyla ilgili sizi uyararak bakım çalışmalarınızda proaktif olmanızı sağlayan öngörü özelliğine sahip bir tanı sistemidir. Ölçümlerinizi değiştikliklerin cihazınızdaki değiştikliklerden mi yoksa sudaki değiştikliklerden mi kaynaklandığını kendinizden emin olarak bilebilirsiniz.

Bu cihaz, Hach'ın yenilikçi Water Intelligence System'ı olan Claros'a bağlanır ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerden cihazlara, verilere ve proseslere sorunsuz şekilde bağlanıp bunları yönetmenize imkan tanır. Bunun sonucunda verilerinize daha fazla güven duyar ve operasyonlarınızın verimini artırır. Claros'un potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için Claros özelliğine sahip cihazlar talep edin.

Ek seçenekler bulunur. Daha fazla bilgi almak için lütfen Hach ile iletişim kurun.

Geniş ölçüm aralığı

Amtax sc Amonyum Analizörleri dört ölçüm aralığında sunulur. 0,02 mg/L kadar düşük ve 1000 mg/L kadar yüksek saptama sınırlarına sahip Amtax sc, yüksek NH₄-N seviyeli giriş suyu veya nitrifikasyon prosesinin başlangıcından, düşük amonyum seviyeli arıtma çıkışına kadar atık su arıtma prosesinin her aşamasında kullanılabilir. En düşük aralıkta, içme suyu uygulamaları için de kullanılabilir.

Nütrient giderim prosesi kontrolü için hızlı yanıt süresi

Nütrient giderimi, atık su arıtımında kritik ve hassas bir prosestir. Optimum operasyon için hızlı yanıt almak ciddi önem taşır. Yalnızca 5 dakikalık hızlı yanıt süresi ve ölçüm aralığının seçilmesi, Amtax sc'yi piyasadaki en hızlı yanıt veren amonyum analizörlerinden biri yapar.

Kolay Kurulum

Amtax sc Analizörü, dış mekan noktalarını da kapsayarak, ölçüm noktasında kurulmak üzere tasarlanmıştır. Muhafaza kötü hava şartlarına dayanıklıdır ve kilitlenebilir; böylece analizör, en sert iklimlerde bile doğrudan havuzda kurulabilir.

Amtax sc kolaylıkla duvara veya raya monte edilebilir ve standa montaj seçenekleri mevcuttur. SC teknolojisi sayesinde analizör, SC kontrol ünitesinin ağında kullanıma hazır durumdadır ("tak ve çalıştır").

Düşük bakım gereksinimi ve kolay operasyon

Analizör kendini kalibre edip otomatik olarak temizler ve kapsamlı otomatik tanılama rutinleriyle donatılmıştır. En az 3 aylık reaktif tedariki ile (5 dk aralık için) Amtax sc analizörü en ekonomik reaktif tüketimini sunar. Reaktifler ve aşınma parçaları kolay erişilebilirdir.

Numune hazırlama veya ikinci kanal ile opsiyoneldir

Amtax sc analizörü, 0,15 µm'den büyük partikülleri ayıran ve az bakım gerektiren bir filtrasyon sistemiyle (ör. Filtrax) çalışır. Hava kabarcıkları filtrasyon membranını sürekli olarak temizlerken süzüntü analizöre gönderilir.

Analizör ayrıca iki farklı numune alma noktasında ölçüm için iki kanallı model olarak sunulur.

Teknik özellikler

Ağırlık:	Numune hazırlama sistemi ve kimyasal maddeler olmadan: 31 kg
Akış:	1 - 20 L/sa numune (askıda katı madde yok)
Basınç aralığı:	-30 - 50 mbar, sürekli numune hazırlama ile; taşma tankında
Boyut (Y x G x D):	720 mm x 540 mm x 390 mm
Çıkış:	Akım çıkışı, röleler ve SC kontrol ünitesi üzerinden veri yolu iletişimi
Doğruluk:	≤ 1 mg/L: %3 + 0,02 mg/L; > 1 mg/L: %5 + 0,02 mg/L
En küçük saptama limiti:	0,02 mg/L NH ₄ -N
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	115 - 230 V AC, Power Box veya SC1000 ile çalıştırılır.
Filtre sistemi dahil:	Hayır, örn. Filtrax ile kullanılabilir.
Garanti:	24 aylar
İç mekan/Dış mekan:	Dış ortam
İşletme nemliliği:	%95 bağıl nem (yoğuşmasız)
İşletme sıcaklık aralığı:	-20 - 45 °C
İzin verilen klorür aralığı:	Maks. Cl ⁻ konsantrasyonu: 1000 mg/L
Kablo uzunluğu:	Analizörde 2 m sabit güç kablosu
Kablo Uzunluğu:	Analizörde 2 m sabit veri kablosu
Kanal sayısı:	1
Kutudakiler:	0,02-5 mg/L NH ₄ -N, 230 VAC Amtax sc Amonyum Analizörü, 5 dakikalık döngü süresinde tüm gerekli sarf malzemeler için 3 aylık stok miktarı, kullanıcı kılavuzları.
Malzeme:	ASA/PC UV'ye dayanıklı
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP55
Numune alma seçeneği:	Filtrasyon ünitesinden gelen tek kanallı sürekli numune (örn. Filtrax)
Numune kalitesi:	Ultra filtrasyonlu veya karşılaştırılabilir
Numune seviyesi:	Havuz ve filtrasyon sistemindeki numune seviyesi analizörün altında olmalıdır.
Numune sıcaklığı:	4 - 40 °C
Ölçüm aralığı:	0,02 - 5,0 mg/L NH ₄ -N
Ölçüm metodu:	Vidalı membran kapaklı GSE (Gaza Duyarlı Elektrot)
Ölçüm prensibi:	NH ₄ , GSE'de ölçülen NH ₃ gazına dönüştürülür.
Ölçüm sıklığı:	5 - 120 dk, her 5 dakikada ayarlanabilir.
Önemli özellik:	Kilitlenebilir muhafaza; otomatik temizleme ve kalibrasyon; kapsamlı otomatik tanılamalar
Parametre:	Amonyum

pH Aralığı:	5 - 9 pH
Saklama koşulları:	4 - 55 °C; %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Saptama limiti:	0,02 mg/L NH ₄ -N
Sigorta koruma:	SC1000 kontrol ünitesi veya güç kutusu aracılığıyla. SC1000 veya güç kutusu başına maksimum 2 analizör
Tekrarlanabilirlik:	%2 + 0,02 mg/L
Tepki süresi:	0,02 - 2,0 mg/L: 15 dk; 2,0 - 5,0 mg/L: 5 dk

Kutudakiler

0,02-5 mg/L NH₄-N, 230 VAC Amtax sc Amonyum Analizörü, 5 dakikalık döngü süresinde tüm gerekli sarf malzemeler için 3 aylık stok miktarı, kullanıcı kılavuzları.

Gerekli Aksesuarlar

- SC1000 Ekran Modülü (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Claros uyumlu, 5x mA Çıkış, 2 dijital sensör, 100 - 240 VAC, AB tipi fiş (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 1 dijital Sensör, 100 - 240 VAC, güç kablosu bulunmamaktadır (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Kontrol Ünitesi, Prognosys, 5x mA Çıkış, 2 dijital Sensör, 24 VDC, fişsiz (Item LXV525.99Z11551)