



pH cam elektrot, yeniden doldurulabilir, saf su uygulamaları

Ürün Numarası:

LZY025

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

ultra saf suda kullanım için pH elektrodu

Özellikle ultra saf suda kullanım için geliştirilmiş

Özel gereklilikler ve yüksek hassasiyetli ölçümler için yeniden doldurulabilir cam elektrotlar

Üçlü seramik diyafram ile geliştirilmiş sağlamlık

Paslanmaz çelik veya polipropilen akış bağlantı parçalarına kolay kurulum

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,15 kg
Diyafram:	Üçlü seramik
Elektrolit:	KCI sıvısı
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	-30 - 80 °C
Kablo bağlantısı:	Priz başlığı S7
Malzeme (elektrot shaftı):	Cam (DURAN)
Ölçüm aralığı:	0 - 12 pH
Referans:	Ag/AgCl
Sıcaklık sensörü:	None
Tepki süresi:	< 30 s
Uzunluk:	120 mm kurulum