



8350 Kombinasyon pH sensör, 3/4", analog, aşındırıcı ortamlar için

Ürün Numarası:

Z08350=A=0000

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Geniş ölçüm aralığı: 0 - 14pH

Doğru sıcaklık telafisi için hızlı yanıt süresi (dahili Pt100)

İyileştirilmiş kullanım ömrü: çift birleşme noktası sayesinde zehirlenmeye karşı yüksek direnç

Gövde ve birleşme noktası malzemelerinde kimyasal direnç, darbelere karşı cam ampul koruması

Bakım gerektirmez: Kombinasyon jel elektrot

Teknik özellikler

Basınç aralığı:	3.5 bar 110 C'de
Çap:	30 mm
Diyafram:	Düz PTFE birleşme noktası
Doğruluk:	0,05 pH 25 °C'de
Elektrolit:	KNO3 ve KCl
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	110 °C maksimum
Kablo uzunluğu:	10 m
Kayma:	< 2 mV/week kümülatif değil
Malzeme:	Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 14
Önemli notlar:	Ortamla temas etmeyen sıcaklık sensörü (dahili)
Sensör vidası:	0,75 " Her iki sensör ucunda NPT
Tepki süresi:	10 s
Uzunluk:	142.5 mm