




350 Kombinasyon pH sensörü, 3/4", analog, Florür içeren örnekler için

Ürün Numarası:

08350=C=0004

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

PPS gövde, 10 m kablo ve sıvı topraklama çubuğu. T_{max} 110 °C.

Geniş ölçüm aralığı: 0 - 14 pH

Doğru sıcaklık telafisi için hızlı yanıt süresi (dahili Pt100)

İyileştirilmiş kullanım ömrü: çift birleşme noktası sayesinde zehirlenmeye karşı yüksek direnç

Gövde ve birleşme noktası malzemelerinde kimyasal direnç, darbelere karşı cam ampul koruması

Bakım gerektirmez: Kombinasyon jel elektrot

Teknik özellikler

Basınç aralığı:	0 bar 80 °C'de
Diyafram:	Düz PTFE birleşme noktası
Doğruluk:	0,05 pH 25 °C'de
Elektrolit:	KNO3 ve KCl
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	110 °C maksimum
Kablo Uzunluğu:	10 m
Kayma:	< 2 mV/week kümülatif değil
Konektör:	Sabit kablo
Kutudakiler:	8350 pH sensor with protective cap, user manual
Malzeme:	Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH, ± 0.05 pH
Önemli notlar:	Sıvı topraklama çubuğu
Referans elektrot:	None
Sensör vidası:	0,75 " Her iki sensör ucunda NPT
Sıcaklık sensörü:	PT100
Special notes:	Ortama temas eden sıcaklık sensörü
Tepki süresi:	10 s
Uygulama:	High temperature

Uzunluk: 150 mm

Kutudakiler

8350 pH sensor with protective cap, user manual