




350 pH kombinasyon sensörü, 3/4", analog, kirli örnekler için

Ürün Numarası: 08350=C=0005
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

CPVC gövde, 10 m kablo ve sıvı topraklama çubuğu. T_{max} 80 °C.

Doğru sıcaklık telafisi için hızlı yanıt süresi (dahili Pt100)

İyileştirilmiş kullanım ömrü: çift birleşme noktası sayesinde zehirlenmeye karşı yüksek direnç

Gövde ve birleşme noktası malzemelerinde kimyasal direnç, darbelere karşı cam ampul koruması

Bakım gerektirmez: Kombinasyon jel elektrot

Otomatik elektrot tanılama: otomatik kontrollü cam ve referans empedanslar

Teknik özellikler

Basınç aralığı:	0 bar 110 °C'de
Diyafram:	Düz PTFE birleşme noktası
Doğruluk:	0,05 pH 25 °C'de
Elektrolit:	KNO3 ve KCl
Garanti:	6 aylar
İşletme sıcaklık aralığı:	110 °C maksimum
Kablo Uzunluğu:	10 m
Kayma:	< 2 mV/week kümülatif değil
Konektör:	Sabit kablo
Malzeme:	Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 12 pH, ± 0.05 pH
Önemli notlar:	Sıvı topraklama çubuğu, korumalı kubbe biçimli cam
Referans elektrot:	None
Sensör vidası:	0,75 " Her iki sensör ucunda NPT
Sıcaklık sensörü:	PT100
Special notes:	Ortama temas eden sıcaklık sensörü

Tepki süresi:	10 s
Uygulama:	Fouling Environments
Uzunluk:	150 mm