



K1100 Lüminesan Oksijen Sensörü için Orbisphere 410K Kontrolör (Duvar Montajı), RS485, 90-240 VAC

Ürün Numarası: 410K/W1C00000
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Enerji santralleri için bakım gerektirmeyen ilk optik oksijen sensörü.

LDO sensörleriyle birlikte sunulan Orbisphere kontrolör, önemli işletim ve maliyet avantajlarıyla "iç rahatlığı" sunarak oksijen ölçümünde endüstri standartlarını belirler.

Yılda bir defa kalibrasyon

Membransız = iki dakikalık bakım

Düşük maliyetli güçlendirme için Orbisphere 28 mm akış haznesiyle uyumludur

Teknik özellikler

Ağırlık:	3,8 kg
Analog çıkışlar:	3 smart 0/4-20 mA (500 ohm), lineer veya trilineer olarak programlanabilir, tanılama veya alarm bilgilerinin gönderimi için yapılandırılabilir
Birim:	Gas concentration: Configurable for gas or liquid phase with multiple unit options Pressure: External and barometric pressure with multiple unit options Temperature: Sample temperature with unit options (K, °C, °F)
Boyut (Y x G x D):	236.5 mm x 250 mm x 160 mm
Ekran:	Renkli TFT dokunmatik ekran
Enerji:	Universal 100/240 VAC @ 50/60 Hz, 25 VA
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar
İletişim:	RS485
İletişim Kabiliyeti:	3 x 0/4-20 mA; RS485; Ethernet
İşletme koşulları:	0 - 95 % non-condensing relative humidity
İşletme sıcaklık aralığı:	-5 - 50 °C
Kontrol ünitesi :	410, Mono-channel
Kullanıcı Arayüzü:	Dokunmatik ekran panelde görüntülenenler: konsantrasyon, eğilim grafiği, tanılama bilgileri, alarm durumu, geçmiş veriler
Kutudakiler:	Sadece 410 kontrolör.

	K1100 sensörü ve kablosu, akış haznesi veya proses bağlantısı ayrı ayrı sipariş edilmelidir.
Malzeme:	Stainless steel
Montaj biçimi:	Wall
Muhafaza Yapısı:	Duvar Montajı
Ölçümler:	Resolution, accuracy and response time are determined by sensor
Parametre:	Oxygen LDO sensor K1100 (power and steam)
Röleler:	3 adet ölçüm alarm rölesi (2 A ila 30 VAC veya 0,5 A ila 50 VDC); tanılama bilgilerinin gönderimi için yapılandırılabilir
	1 adet sistem alarm rölesi (2 A ila 30 VAC veya 0,5 A - 50 VDC)
Şifre Koruma:	5 levels of authorised access to configuration and data management
Uygunluk sertifikasyonları:	EMC: EN61326-1:2006
	CE: EN61010-1:2010
	ETL, UL 61010-1 ve CSA 22.2 No. 61010-1 standartlarına uygundur
Uyumlu Cihazlar:	K1100
Veri Saklama:	En fazla 1000 ölçüm ve 1000 operatör eylemi için devamlı silerek veya bir defa depola ve dur modu
	Son 10 kalibrasyon için kalibrasyon kayıtlarını saklar

Kutudakiler

Sadece 410 kontrolör. K1100 sensörü ve kablosu, akış haznesi veya proses bağlantısı ayrı ayrı sipariş edilmelidir.