



DR900 Sağlam, portatif, veri kaydı özelliği olan kolorimetre

Ürün Numarası:

9385200

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Sahada kullanım için sağlam el tipi Kolorimetre

Güç tasarruflu LED teknolojisine sahip portatif ve sağlam mikro işlemci kontrollü kolorimetre. 90 Hach Yöntemiyle önceden programlanmış.

El tipi kolorimetre, en fazla dört tıklamayla en sık kullanılan test yöntemlerine hızlı ve kolay erişim sağlayarak sahada zaman kazanmanıza yardımcı olur. Su geçirmez, toza ve darbelere karşı dayanıklı bu kolorimetre, daha yüksek kalite güvencesi için düşme testlerine tabi tutulmuştur.

Bu cihaz, sezgisel kullanıcı arayüzü, geniş bir veri depolama alanı ve kolay bilgi aktarımı sağlayan dahili bir USB portu ile birlikte gelir. El tipi kolorimetre, en sık kullanılan test yöntemlerinin en az 90'ını sunarak temel test ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olur.

Bütün bu özellikleri zayıf ışık koşullarında kullanım için tek bir düğmeye basılarak açılan arkadan aydınlatmalı ekranla bir araya getiren bu el tipi kolorimetre, sahada kullanıma her yönden hazırdır ve zorlu saha koşullarında gerçekleştirilen testleri kolaylaştırır.

Dayanıklı yapı

Toz geçirmez, su geçirmez, çarpmaya dayanıklı

Sahada kullanım için tasarlanmıştır

Her yerde kullanılabilen gerçek el tipi analiz cihazı

Kullanımı kolay

Menü kılavuzlu, adım adım analiz

Şebeke bağlantısı olmadan güvenilir sonuçlar

Testlerin hızla seçilmesini sağlayan gelişmiş kullanıcı arayüzü

Hemen kullanım için yapılandırılmıştır

Önceden programlanmış, "kutudan çıkar çıkmaz" kullanıma hazır

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,6 kg pilli
Arayüz:	USB type Mini IP67
Batarya gereksinimleri:	4, AA alkali batarya
Batarya ömrü:	6 ay arka aydınlatma açılmadan günde 5 okuma / haftada 5 gün (arka aydınlatma pilin ömrünü kısaltır)
Boyut (Y x G x D):	231 mm x 96 mm x 48 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	maks. 90 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	10 - 40 °C

Dalga Boyu Aralığı:	420, 520, 560, 610 nm
Dalga boyu doğruluğu:	± 1 nm
Dalga boyu seçimi:	Otomatik
Dedektör:	Silikon fotodiyot
Desteklenen kimsayal:	Hach testleri
Ekran:	Graphical display 240 x 160 pixel (Backlit)
Fotometrik doğruluk:	± 0.03 Abs
Fotometrik doğrusalılık:	± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)
Fotometrik ölçüm aralığı:	0 - 2 Abs
Garanti:	24 aylar
İşletme koşulları:	10 - 40 °C (50 - 104 °F), maks. %80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
İşletme modu:	Transmitans (%), Absorbans ve Konsantrasyon
Kaçak Işık:	< 1.0 % at 400 nm
Kaynak lamba:	Işık Yayan Diyot (LED)
Kullanıcı arayüzü:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Bulgarca, Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Korece, Lehçe, Romanca, Rusça, Slovence, İsveççe, Türkçe
Kullanıcı programları:	10
Kutudakiler:	DR900 cihazı; mini USB konektörlü USB kablosu; 4 adet AA alkali pil; 10, 20, 25 mL'de işaretli 2 adet 1 inç (25 mm) yuvarlak cam numune hücresi; 2 adet 1 cm/10 mL numune hücresi; numune hücresi adaptörü ve çok dilli kullanıcı kılavuzu
Küvet uygunluğu:	1 inç yuvarlak / 16 mm yuvarlak (adaptör ile)
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Bulgarca, Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Korece, Lehçe, Romanca, Rusça, Slovence, İsveççe, Türkçe
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67
Optik sistem:	0 / 180 ° transmitans
Saklama koşulları:	-30 - 60 °C (-30 - 140 °F), maks. %80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Sıcaklık aralığı:	0 - 50 °C
Spektral Bant Genişliği:	15 nm filtre bant genişliği
Tekrarlanabilirlik:	± 0,005 Abs (0 - 1 A)
Veri saklama:	ölçüm değeri (sonuç, tarih, saat, kullanıcı adı, numune adı GLP'ye göre)

Kutudakiler

DR900 cihazı; mini USB konektörlü USB kablosu; 4 adet AA alkali pil; 10, 20, 25 mL'de işaretli 2 adet 1 inç (25 mm) yuvarlak cam numune hücresi; 2 adet 1 cm/10 mL numune hücresi; numune hücresi adaptörü ve çok dilli kullanıcı kılavuzu