



POLYMETRON 9500 Kontrol ünitesi

Ürün Numarası: 9500.99.XXXXXX
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Entegrasyonu kolay. İşletmesi kolay.

Ortak kontrol ünitesi platformu Enerji sektöründe tüm kritik parametrelerin ölçüm sensörleri genelinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Enerji sektörü için tasarlanmış tam bir su analitiği sistemi. Geniş ürün yelpazesi farklı ihtiyaçları karşılamak için esnek çözümler sunar. Kapsamlı yaklaşım tasarım, kurulum, eğitim, bakım ve işletim bakımından size zaman kazandırır.

Tek ürün platformu ve tek kaynaktan ürün desteği ile tasarımdan zaman kazanılır.

Kontrol üniteleri arasında ayarların hızlı ve kolay aktarımı kurulumu hızlandırır.

Bütün kritik parametreleri kapsayan ortak platform ile eğitim karmaşıklığını azaltır.

Ortak menü yönlendirme dili ve adım adım prosedürleri ile bakım işlemleri basitleştirilmiştir.

Sorun giderimi gerektiği zaman operatörleri uyararak işletimi kolaylaştırır.

Teknik özellikler

Ağırlık:	1,70 kg
Analog çıkış fonksiyon modu:	Doğrusal, Logaritmik, Bi-doğrusal, PID
Analog çıkışlar:	İki (Opsiyonel artırma modülü ile beş) 0/4 - 20 mA izole çıkış akımı, maks 550 Ω , Doğruluk: 25 C'de, tüm skalada +/- %0,1 (20mA), -20°C ila 60°C aralığında, tüm skalada +/- %0,5
Boyut (Y x G x D):	144 mm x 144 mm x 181 mm
Ekran:	LED arka ışıklı, grafik noktalı matris LCD, transreflektif
Ekran boyutu:	48 x 68 mm
Ekran çözünürlüğü:	240 x 160 pixels
Elektriksel sertifikalar:	EMC
	İletilen ve yayılan emisyonlar için CE uyumlu:
	- CISPR 11 (Class A limitleri)
	- EMC Immunity EN 61326-1 (Endüstriyel limitler)
Enerji gereksinimi (Hz):	50 - 60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Enerji Seçenekleri:	24 DC, güç kablosu yok
Garanti:	24 aylar

Güvenlik :	2
İletişim Kabiliyeti:	5x 4-20 mA Out
İletişim: dijital:	MODBUS RS232/RS485, PROFIBUS DPV1
İşletme sıcaklık aralığı:	-20 - 60 °C @ 0 - %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kanal girişleri:	1/2" NPT Dişlisi
Kutudakiler:	Controller, Mounting Hardware, Basic User Manual, Full User Manual CD
Malzeme:	Polikarbonat
	Aluminyum (Sprey Kaplama)
	Paslanmaz Çelik
Manuel dilleri:	İngilizce, Almanca, Almanca (İsveç), İtalyanca, Fransızca, Fransızca (İsveç), Fransızca (Belçika), Fransızca (Fas), İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe (Belçika), Lehçe, Rusça
Montaj konfigürasyonları:	Duvar
	Direk
	Panele Montaj
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP66 / NEMA 4X
Röle fonksiyonları:	Alarm, Kronometre/Zamanlayıcı, Besleme Kontrolü, Modülasyonlu Pals, Frekans, Sistem Alarmı
Röle: İşletim modu:	Birincil veya ikincil ölçüm, hesaplanmış değer (sadece çift kanal) veya kronometre/zamanlayıcı
Röleler:	Dört elektromekanik SPDT (Form C) kontaklar, 1200 W, 5 A
Saklama koşulları:	-20 °C - 70 °C

Kutudakiler

Controller, Mounting Hardware, Basic User Manual, Full User Manual CD