



POLYMETRON 9611 sc Fosfat Analizörü

Ürün Numarası: 9611.KTO.PX.XXX

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Daha az bakım ve daha az duraklama

Önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu yapan güvenilir online fosfat analizörü. 1/2/4 kanallı olarak mevcuttur ve ilk çalıştırma ve 90 günlük kullanım için gerekli reaktif setini içerir.

Sektörde tek olan basınçlı reaktif dağıtım sistemi pompalarla ilgili sık bakım işlemini ortadan kaldırır. Prognosys teknoloji, uyarı LED'leri ve kolayca görünebilen bildirim ekranlarını içeren akıllı tanı sistemi ile plansız duraklamalar önlenir.

Analizör müşteri tanımlı reaktiflerle veya en iyi doğruluk için formüle edilmiş ve hızlı ve temiz reaktif değişimi için renk kodlu kapakları olan mühürlü şişeler gibi kullanışlı özellikler ile tasarlanan hazır reaktiflerle de kullanılabilir. 90 gün boyunca her hangi bir ekleme yapılmaksızın her bir reaktiften sadece 2 litre gerekmektedir.

Numune verme ve alma özellikleri analizöre verilen numunenin hızla analiz edilmesini veya alınan numunenin laboratuvarında hızla doğrulanmasını sağlar.

Bakımda zaman kazandırır

Çalışmanın durmasını önler

Firmaya has gereksinimleri karşılayan kullanıcı tanımlı reaktifler

90 günlük sürekli çalışma

Laboratuvar ürünlerimiz ile kolayca doğrulama - ikinci bir tahmin için zaman harcanmaz

Teknik özellikler

Ağırlık:	20 kg reaktifler ve standartlar olmadan; 36,3 kg reaktiflerle birlikte
Akış Hızı:	55 - 300 mL/min
Alarm :	Dört röle çıkışı; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri
	5 A dirençli, 240 VAC maksimum
Bağlantı elemanı:	Bağlantı: 18 ila 14 AWG kablo, 18 AWG bükülü tel tavsiye edilir.
	Numune hattı ve numune baypas drenajı: 6 mm (¼-in.)
	Hava ile temizleme girişi: 6 mm (¼-in.) Kimyasal ve muhafaza drenajları: 9.5 mm (3/8-in.)

Boyut (Y x G x D):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Çıkış:	4 - 20 mA
Doğruluk:	LR model: $\pm 4 \mu\text{g/L}$ veya okumanın $\pm 4\%$ 'ü, hangisi büyükse; HR model: $\pm 500 \mu\text{g/L}$ veya okumanın $\pm 5\%$ 'i, hangisi büyükse; (Hach reaktifleri ile test edilmiştir)
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Harici numune:	Grab Sample In and Grab Sample Out capability
Işık Kaynağı:	Class 1M LED (light emitting diode) with a peak wavelength of 810 nm
İşletme nemliliği:	5 - 95 % yoğunlaşmayan (sadece iç mekanda kullanım)
İşletme sıcaklık aralığı:	5 - 45 °C
Kanal sayısı:	1, 2, 4; programlanabilir sıra
Kirlilik derecesi:	2/II
Kontrol ünitesi uyumluluğu:	SC200, SC1000
Koruma sınıfı:	I
Manuel dilleri:	English French Spanish B.Portuguese Chinese Japanese Korean Thai German Italian C.Portuguese Czech Danish Dutch Polish Swedish Finnish Bulgarian Hungarian Romanian Lithuanian

	Russian
	Turkish
	Slovak
	Slovenian
	Croatian
	Greek
	Estonian
Montaj biçimi:	Duvar, panel veya masa üzeri
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP56 / NEMA 4X
Numune basıncı:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (Basınç Düzenleyici Önayarı için)
Numune sıcaklığı:	5 - 50 °C
Ölçüm aralığı:	LR model: 4 - 3000 µg/L as PO ₄ [Detection range capable of 4 - 5000 µg/L as PO ₄] HR model: 200 - 50000 µg/L as PO ₄
Ölçüm prensibi:	Colorimetric
Reaktif tüketimi:	2 L 2 L 15 dakika ölçüm zamanı ile 90 günlük reaktif
Röleler:	Dört; tip: enerjisiz SPDT röleler, herbirinin değeri 5 A dirençli, 240 VAC maksimum
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C
Saptama limiti:	LR model: 4 µg/L HR model: 200 µg/L
Sertifikalar:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) KC (EN 61326-1: 2006) C-tick (EN 61326-1: 2006) cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Tekrarlanabilirlik:	LR model: ±1% HR model: ±500 µg/L or ±5% of reading, whichever is greater
Tepki süresi:	Genel olarak, 25°C'de (77 °F) 9 dakika; sıcaklıkla değişir
Uygulama:	Pure water / Power