



TL2300 Tungsten Lambalı Türbidimetre, EPA, 0 - 4000 NTU

Ürün Numarası:

LPV444.99.00210 **Tehlikeli**

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Yüksek bulanıklık uygulamalarında kolaylaştırılmış, güvenilir ölçüm.

Yeni TL23 Serisi laboratuvar tipi türbidimetreler, en zorlu atık su uygulamalarında ve endüstriyel uygulamalarda test işlemlerini sadeleştirmek için güvenilir teknolojiyi geliştirilmiş özelliklerle bir arada sunar.

Gelişmiş ve sezgisel tasarım

TL23 Serisinin büyük, renkli dokunmatik ekranı ve sezgisel kullanıcı arayüzü kurulumu, kalibrasyonu ve ölçümü hızlandırır. Kolay bir arayüz ve yönlendirmeli prosedürler, sonuçlarınıza güvenmenizi sağlar.

Daha güvenilir ölçümler için akıllı bir cihaz

TL23 Serisi, cihaz numune stabilitesini tespit ettikten sonra bulanıklık okuma değerlerini alarak stabil okuma değerleri ve doğru analizler sağlar. Bu kalite adımı, özneliği ve tekrar ölçüm yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kolay kullanım. Doğru Sonuçlar Elde Etme Kolaylığı

TL23 Serisi ile ihtiyaç duyduğunuz her şey parmaklarınızın ucunda. Kolay veri aktarımı için USB bağlantı noktası, izlenebilirlik için numune tanımlama ve kalite güvencesi için otomatik tanımlama özellikleri sayesinde Hach® ile doğru sonuçlar elde etmek çok kolay.

Teknik özellikler

Ağırlık:	3,0 kg
Arayüz:	USB flash sürücü, harici termal yazıcı, klavye ve barkod tarayıcı için 2 USB-A bağlantı noktası
Birim:	NTU ve EBC
Boyut (Y x G x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Compliance:	EPA
Doğruluk:	Oran açık: 0 - 1000 NTU arasında okuma değerinin $\pm 2\%$ 'si artı 0,01 NTU, 1000 - 4000 NTU aralığında okuma değerinin $\pm 5\%$ 'i, formazin birincil standardına göre
	Oran kapalı: 0 - 40 NTU arasında okuma değerinin $\pm 2\%$ 'si artı 0,01 NTU
Ekran:	17,8 mm renkli dokunmatik ekran
Enerji gereksinimi (Amps):	3,4 A
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar
Hava ile temizleme:	Kuru azot veya cihaz derecesinde hava (ANSI MC 11.1, 1975)
	69 kPa'da (10 psig) 0,05 L/s; maks. 138 kPa (20 psig)
	1/8 inç hortum için Hortum çengel bağlantısı

İletişim:	USB
Işık Kaynağı:	Tungsten filamanlı lamba
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 40 °C
Kaynak lamba:	Tungsten Lamp
Kutudakiler:	TL2300 Türbidimetre, silikon yağı, yağlama bezi, USEPA filtre düzeneği, 6 adet kapaklı 1 inç numune hücresi (30 mL), Gelex ikincil bulanıklık standardizasyon seti, Stablcal kalibrasyon seti, güç kaynağı, güç kablosu, toz örtüsü
Mevzuat:	EPA Yöntemi 180.1'e uygundur
Model:	TL2300 EPA
Numune gereksinimleri:	25 mm numune hücresi: 20 mL minimum 0 - 70°C (32 - 158°F)
Numune Hücresi Uygunluğu:	Yuvarlak hücreler 95 x 25 mm (3,74 x 1 inç) lastik kaplamalı vida kapaklı borosilikat cam
Okuma modu:	Tekli, sürekli, Hızla Çökebilir Bulanıklık (Rapidly Settling Turbidity), sinyal ortalama açık veya kapalı, oran açık veya kapalı
Ölçüm aralığı:	NTU (Oran açık): 0 - 4.000 NTU (Oran kapalı): 0 - 40 EBC (Oran açık): 0 - 980 EBC (Oran kapalı): 0 - 9,8
Ölçüm metodu:	Nefelometrik
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C (-4 - 140°F)
Sertifikalar:	CE, KC, RCM
Stabilizasyon süresi:	Oran açık: Başlangıçtan 30 dakika sonra Oran kapalı: Başlangıçtan 60 dakika sonra
Tekrarlanabilirlik:	Okuma değerinin ±%1'i veya 0,01 NTU, hangisi büyükse (referans koşullar altında)
Tepki süresi:	Sinyal ortalama kapalı: 6,8 saniye / Sinyal ortalama açık: 14 saniye (ortalamayı hesaplamak için 10 ölçüm kullanıldığında)
Veri saklama:	2000 adet toplam kayıt; okuma değeri kaydı, doğrulama kaydı ve kalibrasyon kaydı dahil

Kutudakiler

TL2300 Türbidimetre, silikon yağı, yağlama bezi, USEPA filtre düzeneği, 6 adet kapaklı 1 inç numune hücresi (30 mL), Gelex ikincil bulanıklık standardizasyon seti, Stablcal kalibrasyon seti, güç kaynağı, güç kablosu, toz örtüsü