



TL2350 Tungsten Lambalı Türbidimetre, EPA, 0 - 10000 NTU

Ürün Numarası:

LPV444.99.00310 **Tehlikeli**

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Yüksek bulanıklık uygulamalarında kolaylaştırılmış, güvenilir ölçüm.

Yeni TL23 Serisi laboratuvar tipi türbidimetreler, en zorlu atık su uygulamalarında ve endüstriyel uygulamalarda test işlemlerini sadeleştirmek için güvenilir teknolojiyi geliştirilmiş özelliklerle bir arada sunar.

Gelişmiş ve sezgisel tasarım

TL23 Serisinin büyük, renkli dokunmatik ekranı ve sezgisel kullanıcı arayüzü kurulumu, kalibrasyonu ve ölçümü hızlandırır. Kolay bir arayüz ve yönlendirmeli prosedürler, sonuçlarınıza güvenmenizi sağlar.

Daha güvenilir ölçümler için akıllı bir cihaz

TL23 Serisi, cihaz numune stabilitesini tespit ettikten sonra bulanıklık okuma değerlerini alarak stabil okuma değerleri ve doğru analizler sağlar. Bu kalite adımı, özneliği ve tekrar ölçüm yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kolay kullanım. Doğru Sonuçlar Elde Etme Kolaylığı

TL23 Serisi ile ihtiyaç duyduğunuz her şey parmaklarınızın ucunda. Kolay veri aktarımı için USB bağlantı noktası, izlenebilirlik için numune tanımlama ve kalite güvencesi için otomatik tanımlama özellikleri sayesinde Hach[®] ile doğru sonuçlar elde etmek çok kolay.

Teknik özellikler

Ağırlık:	3,0 kg
Arayüz:	USB flash sürücü, harici yazıcı, klavye ve barkod tarayıcı için 2 USB-A bağlantı noktası
Birim:	NTU, EBC, Abs (absorbans), %T (% transmitans) ve mg/L
Boyut (Y x G x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Compliance:	EPA
Doğruluk:	Absorbans: 455 nm'de 0 - 0,5 Abs aralığında $\pm 0,01$ Abs, 455 nm'de 0,5 - 1 Abs aralığında $\pm 2\%$ Abs Transmitans: 455 nm'de %10 -100 T aralığında $\pm 2\%$ T
Ekran:	17,8 mm renkli dokunmatik ekran
Enerji gereksinimi (Amps):	3,4 A
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100 - 240 V AC
Garanti:	24 aylar
Hava ile temizleme:	Kuru azot veya cihaz derecesinde hava (ANSI MC 11.1, 1975) 69 kPa'da (10 psig) 0,05 L/s; maks. 138 kPa (20 psig)

	1/8 inç hortum için Hortum çengel bağlantısı
İletişim:	USB
Işık Kaynağı:	Tungsten filamanlı lamba
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 40 °C
Kaynak lamba:	Tungsten Lamp
Kutudakiler:	TL2350 Türbidimetre, silikon yağı, yağlama bezi, USEPA filtre düzeneği, 6 adet kapaklı 1 inç numune hücresi (30 mL), Gelex ikincil bulanıklık standardizasyon seti, Stablcal kalibrasyon seti, güç kaynağı, güç kablosu, toz örtüsü
Mevzuat:	EPA Yöntemi 180.1'e uygundur
Model:	TL2350 EPA
Numune gereksinimleri:	25 mm numune hücresi: 20 mL minimum 0 - 70°C (32 - 158°F)
Numune Hücresi Uygunluğu:	Yuvarlak hücreler 95 x 25 mm (3,74 x 1 inç) lastik kaplamalı vida kapaklı borosilikat cam
	Not: Hücre adaptörü kullanıldığında daha küçük numune hücreleri (25 mm'den küçük) kullanılabilir.
Okuma modu:	Tekli, sürekli, Hızla Çökebilir Bulanıklık (Rapidly Settling Turbidity), sinyal ortalama açık veya kapalı, oran açık veya kapalı
Ölçüm aralığı:	NTU (Oran açık): 0 - 10000 otomatik onluk
	NTU (Oran kapalı): 0 - 40
	EBC (Oran açık): 0 - 2450 otomatik onluk
	EBC (Oran kapalı): 0 - 9,8
	Absorbans (otomatik aralık): 0 - 1,0
	Transmitans (%): 1,0 - 100
	Derece (mg/L): 1 - 100
Ölçüm metodu:	Nefelometrik
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C (-4 - 140°F)
Sertifikalar:	CE, KC, RCM
Stabilizasyon süresi:	Oran açık: Başlangıçtan 30 dakika sonra
	Oran kapalı: Başlangıçtan 60 dakika sonra
Tekrarlanabilirlik:	Okuma değerinin $\pm 1\%$ 'i veya 0,01 NTU, hangisi büyükse (referans koşullar altında)
Tepki süresi:	Sinyal ortalama kapalı: 6,8 saniye / Sinyal ortalama açık: 14 saniye (ortalamayı hesaplamak için 10 ölçüm kullanıldığında)
Veri saklama:	2000 adet toplam kayıt; okuma değeri kaydı, doğrulama kaydı ve kalibrasyon kaydı dahil

Kutudakiler

TL2350 Türbidimetre, silikon yağı, yağlama bezi, USEPA filtre düzeneği, 6 adet kapaklı 1 inç numune hücresi (30 mL), Gelex ikincil bulanıklık standardizasyon seti, Stablcal kalibrasyon seti, güç kaynağı, güç kablosu, toz örtüsü